

MATERIALE

Corpo di contenimento in acciaio zincato.


ESECUZIONI STANDARD

- **RMN-AN:** magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C.
- **RMN-ND:** (con superficie d'attrazione verniciata blu): magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Vedi Criteri di scelta (a pag. 1052).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I magneti cilindrici RMN sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.



RMN-AN

Codice	Descrizione	D+0.2-0.2	d	L+0.2-0.2	h	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
502301	RMN-AN-6	6	M3	20	5	2	4
502303	RMN-AN-8	8	M3	20	5	4	8
502305	RMN-AN-10	10	M4	20	7	8.5	11
502307	RMN-AN-13	13	M4	20	7	12	19
502309	RMN-AN-16	16	M4	20	7	20	30
502311	RMN-AN-20	20	M6	25	7	40	55
502313	RMN-AN-25	25	M6	35	9	60	121
502315	RMN-AN-32	32	M8	40	9	160	212
502317	RMN-AN-40	40	M8	50	9	240	437
502319	RMN-AN-50	50	M10	60	12	400	793
502321	RMN-AN-63	63	M12	65	14	660	1273

RMN-ND

Codice	Descrizione	D+0.2-0.2	d	L+0.2-0.2	h	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
502401	RMN-ND-6	6	M3	20	5	6	4
502403	RMN-ND-8	8	M3	20	5	12	8
502405	RMN-ND-10	10	M4	20	7	24	11
502407	RMN-ND-13	13	M4	20	7	60	20
502409	RMN-ND-16	16	M4	20	7	90	30
502411	RMN-ND-20	20	M6	25	7	135	58
502413	RMN-ND-25	25	M6	35	9	190	131
502415	RMN-ND-32	32	M8	40	9	340	243
502417	RMN-ND-40	40	M8	50	9	700	480
502419	RMN-ND-50	50	M10	60	12	1000	904
502421	RMN-ND-63	63	M12	65	14	1700	1555

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche constatate su campioni in laboratorio.