

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

SKRUVAR OCH MUTTRAR

Skrubar med cylindrisk skalle med insexurtag och muttrar i AISI 316 rostfritt stål levereras ihopsatta med de två halvringarna.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING




- Lämplig för montering på axlar som ändstopp, gränslägesbrytare, hjul och fälgar, stödjande stift eller för fixering av andra komponenter.
- De undviker skador på ytorna på axeln.
- Antikorrosions material: de kan användas även i närvaro av vätskor.
- Resistent mot flera rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemikalier, av den anledningen kan de användas för applikationer inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

TEKNISKA DATA

Montering på fyrkantiga axlar med tolerans 0 ÷ +0,2.



Applikationsexempel



| Kod    | Benämning | D  | d  | d1 | d2 | L  | h  | x  | Maximalt<br>åtdragningsmoment<br>[Nm] | ⚖   |
|--------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------|-----|
| 319952 | ANPS-Q-25 | 25 | M6 | M6 | 10 | 62 | 18 | 37 | 5                                     | 76  |
| 319962 | ANPS-Q-30 | 30 | M6 | M6 | 10 | 62 | 18 | 37 | 5                                     | 72  |
| 319982 | ANPS-Q-40 | 40 | M6 | M6 | 10 | 72 | 18 | 44 | 5                                     | 75  |
| 319987 | ANPS-Q-50 | 50 | M6 | M6 | 10 | 82 | 18 | 51 | 5                                     | 98  |
| 319996 | ANPS-Q-60 | 60 | M6 | M6 | 10 | 92 | 18 | 58 | 5                                     | 110 |