

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

SKRUVAR OCH MUTTRAR

Två insexskruvar och muttrar i AISI 316 rostfritt stål levereras ihop med de delade spännringarna.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

- Lämplig för montering på axlar som ändstopp, gränslägesbrytare, hjul och fälgar, stödjande stift eller för fixering av andra komponenter.
- De undviker skador på ytorna på axeln.
- Antikorrosions material: de kan användas även i närvaro av vätskor.
- Resistent mot flera rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemikalier, av den anledningen kan de användas för applikationer inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

TEKNISKA DATA

Montering på axlar med H11 tolerans.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Delade spännringar med kilspår DIN 6885/1 (se sidan A-16)



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Delade spännringar med kilspår DIN 6885/1 tolerans P9 (se sidan A-16).



Applikationsexempel

ELESA Original design



Kod	Benämning	D	L	d	d1	x*	Maximalt åtdragningsmoment [Nm]	⚖
319901	ANPS-12	35	13	12	M4	1	2	17
319911	ANPS-14	35	13	14	M4	1	2	16
319921	ANPS-16	35	13	16	M4	1	2	15
319931	ANPS-18	40	14	18	M4	0.75	2	20
319941	ANPS-20	40	14	20	M4	0.75	2	19
319945	ANPS-22	50	14	22	M5	2.40	3	33
319951	ANPS-25	50	14	25	M5	2.40	3	31
319961	ANPS-30	50	14	30	M5	2.40	3	29
319971	ANPS-35	65	14	35	M5	0.15	3	44
319981	ANPS-40	65	14	40	M5	0.15	3	39
319986	ANPS-50	84	18	50	M6	-	5	69
319991	ANPS-70	104	18	70	M6	-	5	83

* Max utskjutande del av skruvhuvudet.