



MASKA

AlSi 304 rostfritt stål.

PLATTOR

Härdat och anlöpt stål C43.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den försänkning som finns på den övre plattan möjliggör användning med justeringsskruvar.

Plattan med glidskydd är utformad för att förhindra att produkten glider på golvet.

Används vanligtvis på verktygsmaskiner för att isolera kompressionsvibrationer.

Vibrationer kan orsaka:

- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;

- hälsoskador;



- oväsen.

Lämplig för användning vid höga temperaturer eller i närvaro av oljor.

Se Vibrationsdämpare med hög prestanda Kriterier för egenskaper och urval (på sidan -).

De böjningskurvor som visas i diagrammet erhålls genom statistiska experimentella tester med genomsnittliga värden.

Faktiska värden kan avvika med cirka ± 10 % från de värden som visas i diagrammet.



Kod	Benämning	D	H	d	d1	Min. statisk belastning [N]	Max. statisk belastning [N]	⚖️
480261	AVFP-82-47-650-AS	81	47	82	18	2000	6500	1200
480263	AVFP-82-50-1500-AS	81	50	82	18	5000	15000	1200
480265	AVFP-111-50-3200-AS	111	50	111	25	13000	32000	2200
480267	AVFP-160-64-6500-AS	168	64	160	28	28000	65000	5600
480269	AVFP-191-67-9600-AS	198	67	191	30	55000	96000	9300
480271	AVFP-240-67-15000-AS	240	67	240	28	80000	150000	13500

Lägsta belastningsvärdet under vilket vibrationsdämparen inte kan isolera vibrationerna då det blir för stelt.

Maxbelastning är värdet bortom vilket någon typ av fel kan uppstå som påverkar funktionaliteten hos vibrationsdämparen.