

MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **BT-HP-AV-p**: gängad tapp i polerat förzinkat stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 4753 : 2012 (se Tekniska data på sidan A-11).
- **BT-HP-AV-SST-p**: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 304 4753 : 2012 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Låsande räfflade vred används för att fästa plattor, täcklock eller andra föremål utan risk för förlust.

Detta är möjligt tack vare den del av gängstängens som inte är gängad, som gör att vredet förblir låst i maskineriet. Spåret på ovasidan ger ett perfekt stöd när du behöver dra åt med en 6,5 mm platt skruvmejsel (BT.12 och BT.16) eller 10 mm (BT.20).

Typer av sammansättning



ELESA Original design



BT-HP-AV-p

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12

BT-HP-AV-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12