

MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Elastisk gaffel i acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart.

SÄKERHETSKEDJA

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.
Fastsättning med hjälp av en självgående skruv Ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.

STANDARDUTFÖRANDE

- **BTL-B-LP**: mässningsbussning, gängat hål.
- **BTL-p-LP**: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Lämplig att användas när man måste undvika att handtaget tappas vred.
Den elastisk gaffel, inrymd i spåret på knapp kan rotera fritt. Den koniska ringen förbinder gaffeln till kedjan.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN


- Kedja i olika längder.
- Vred med kabelhållare CV-T (se sidan -) i polyeten svart färg.
- Vred med stålsvajer i rostfritt stål GN 111 (se sidan -), GN 111.2 (se sidan -), GN 111.4 (se sidan -) och GN 111.8 (se sidan -).



ELESA Original design

BTL-B-LP

BTL-p-LP



BTL-B-LP

Kod	Benämning	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	Δ
7801	BTL.20 B-M5-LP	20	M5	21	11	11	12	10	20	11
7802	BTL.20 B-M6-LP	20	M6	21	11	11	12	12	20	12
7831	BTL.25 B-M6-LP	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	20
7832	BTL.25 B-M8-LP	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	19
7862	BTL.32 B-M8-LP	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	23

BTL-p-LP

Kod	Benämning	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	Δ
7811	BTL.20 p-M6x16-LP	20	M6	21	11	11	16	12	20	14
7841	BTL.25 p-M8x20-LP	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	25
7871	BTL.32 p-M8x25-LP	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	30