

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**MATERIALE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.


**ESECUZIONI STANDARD**

- **SRD.913-EH**: con cava esagonale.
- **SRD.913-TX**: con cava esalobata Torx.

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

La vite ha forme e dimensioni simili a quelle riportate nelle normative DIN 913 o ISO 4026.


Essendo senza testa, può essere inserita interamente nel foro. Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni dove è richiesto non solo il serraggio ma anche la regolazione del pezzo, specialmente in ambito meccanico. Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.



**SRD.913-EH**

Codice	Descrizione	d	l	s	Coppia max. di serraggio [Nm]	Δ <sub>Δ</sub>
504901	SRD.913-M4X10-TP-N-EH	M4	10	2	0.15	1
504903	SRD.913-M4X16-TP-N-EH	M4	16	2	0.15	1
504905	SRD.913-M4X20-TP-N-EH	M4	20	2	0.15	1
504907	SRD.913-M4X25-TP-N-EH	M4	25	2	0.15	1.5
504911	SRD.913-M5X16-TP-N-EH	M5	16	2.5	0.25	1
504913	SRD.913-M5X20-TP-N-EH	M5	20	2.5	0.25	1.5
504915	SRD.913-M5X25-TP-N-EH	M5	25	2.5	0.25	3.5
504917	SRD.913-M5X30-TP-N-EH	M5	30	2.5	0.25	1.5
504919	SRD.913-M5X40-TP-N-EH	M5	40	2.5	0.25	2.3
504921	SRD.913-M5X50-TP-N-EH	M5	50	2.5	0.25	3
504931	SRD.913-M6X16-TP-N-EH	M6	16	3	0.5	1.5
504933	SRD.913-M6X20-TP-N-EH	M6	20	3	0.5	2
504935	SRD.913-M6X25-TP-N-EH	M6	25	3	0.5	2.5
504937	SRD.913-M6X30-TP-N-EH	M6	30	3	0.5	2.5
504939	SRD.913-M6X40-TP-N-EH	M6	40	3	0.5	3.5
504941	SRD.913-M6X50-TP-N-EH	M6	50	3	0.5	4
504951	SRD.913-M8X20-TP-N-EH	M8	20	4	1.9	3
504953	SRD.913-M8X25-TP-N-EH	M8	25	4	1.9	3.5
504955	SRD.913-M8X30-TP-N-EH	M8	30	4	1.9	3.5
504957	SRD.913-M8X40-TP-N-EH	M8	40	4	1.9	5
504959	SRD.913-M8X50-TP-N-EH	M8	50	4	1.9	6
504971	SRD.913-M10X20-TP-N-EH	M10	20	5	3	5
504973	SRD.913-M10X25-TP-N-EH	M10	25	5	3	5.5
504975	SRD.913-M10X30-TP-N-EH	M10	30	5	3	6.5
504977	SRD.913-M10X40-TP-N-EH	M10	40	5	3	8
504979	SRD.913-M10X50-TP-N-EH	M10	50	5	3	9.5
504981	SRD.913-M10X60-TP-N-EH	M10	60	5	3	11.5
504991	SRD.913-M12X20-TP-N-EH	M12	20	6	4.7	7
504993	SRD.913-M12X30-TP-N-EH	M12	30	6	4.7	8.5
504995	SRD.913-M12X40-TP-N-EH	M12	40	6	4.7	10
504997	SRD.913-M12X50-TP-N-EH	M12	50	6	4.7	12
504999	SRD.913-M12X60-TP-N-EH	M12	60	6	4.7	14.5
505000	SRD.913-M12X80-TP-N-EH	M12	80	6	4.7	18
505011	SRD.913-M16X20-TP-N-EH	M16	20	8	9.5	11
505012	SRD.913-M16X30-TP-N-EH	M16	30	8	9.5	13
505013	SRD.913-M16X40-TP-N-EH	M16	40	8	9.5	15.5
505014	SRD.913-M16X50-TP-N-EH	M16	50	8	9.5	18.5
505015	SRD.913-M16X60-TP-N-EH	M16	60	8	9.5	22
505016	SRD.913-M16X80-TP-N-EH	M16	80	8	9.5	27.5
505017	SRD.913-M16X100-TP-N-EH	M16	100	6	9.5	33.5

Elementi meccanici



## SRD.912-TX

Codice	Descrizione	d	l	s	Coppia max. di serraggio [Nm]	⚖️
504902	SRD.913-M4X10-TP-N-TX	M4	10	8	0.15	1
504904	SRD.913-M4X16-TP-N-TX	M4	16	8	0.15	1
504906	SRD.913-M4X20-TP-N-TX	M4	20	8	0.15	1
504908	SRD.913-M4X25-TP-N-TX	M4	25	8	0.15	1.5
504912	SRD.913-M5X16-TP-N-TX	M5	16	10	0.25	1
504914	SRD.913-M5X20-TP-N-TX	M5	20	10	0.25	1.5
504916	SRD.913-M5X25-TP-N-TX	M5	25	10	0.25	3.5
504918	SRD.913-M5X30-TP-N-TX	M5	30	10	0.25	1.5
504920	SRD.913-M5X40-TP-N-TX	M5	40	10	0.25	2.3
504922	SRD.913-M5X50-TP-N-TX	M5	50	10	0.25	3
504932	SRD.913-M6X16-TP-N-TX	M6	16	15	0.5	1.5
504934	SRD.913-M6X20-TP-N-TX	M6	20	15	0.5	2
504936	SRD.913-M6X25-TP-N-TX	M6	25	15	0.5	2.5
504938	SRD.913-M6X30-TP-N-TX	M6	30	15	0.5	2.5
504940	SRD.913-M6X40-TP-N-TX	M6	40	15	0.5	3.5
504942	SRD.913-M6X50-TP-N-TX	M6	50	15	0.5	4
504952	SRD.913-M8X20-TP-N-TX	M8	20	25	1.9	3
504954	SRD.913-M8X25-TP-N-TX	M8	25	25	1.9	3.5
504956	SRD.913-M8X30-TP-N-TX	M8	30	25	1.9	3.5
504958	SRD.913-M8X40-TP-N-TX	M8	40	25	1.9	5
504960	SRD.913-M8X50-TP-N-TX	M8	50	25	1.9	6
504972	SRD.913-M10X20-TP-N-TX	M10	20	30	3	5
504974	SRD.913-M10X25-TP-N-TX	M10	25	30	3	5.5
504976	SRD.913-M10X30-TP-N-TX	M10	30	30	3	6.5
504978	SRD.913-M10X40-TP-N-TX	M10	40	30	3	8
504980	SRD.913-M10X50-TP-N-TX	M10	50	30	3	9.5
504992	SRD.913-M12X20-TP-N-TX	M12	20	40	4.7	7
504994	SRD.913-M12X30-TP-N-TX	M12	30	40	4.7	8.5
504996	SRD.913-M12X40-TP-N-TX	M12	40	40	4.7	10.5
504998	SRD.913-M12X50-TP-N-TX	M12	50	40	4.7	12

