

**MATERIAL**

Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (**SW**) eller grå färg RAL 9006 (**SR**), matt yta.

TAPPFÄSTELEMENT

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

HÖGSTA ARBETSTEMPERATUR

80°C.

FJÄDER

AISI 302 rostfritt stål.

CYLINDRISK PINNE

AISI 303 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **CMVT-A2**: med stopplägen vid vinkel -90° / 0° / 90° / 180° vridmomentmotstånd 1 Nm.

- **CMVT-C2**: med stopplägen vid vinkel -3° / 117°, vridmomentmotstånd 1 Nm.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)

Max rotationsvinkel: ca 270° (-90° och + 180° där 0° är det tillstånd de sammankopplade ytor är på samma plan).

VRIDMOMENTMOTSTÅND

Momentet motsvarar det vridmoment som måste appliceras för att frigöra gångjärnets stopplägen.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den inre stoppanordningen möjliggör tre olika stopplägen för dörren, beroende på utförande.


Det här är särskilt fördelaktigt när det gäller dörrar som behöver öppnas och stängas ofta, för lastning, urlastning, underhåll eller reparationer.

Stopplägenas placering med -3° förskjutning jämfört med CMVT-C2 säkerställer att den stängda eller öppna dörren ligger an mot ramen med ett lätt tryck.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN




- PCM-SP: distansplattor för gångjärn (se sidan -).

- PCM-TH: plattor för montage av gångjärn (se sidan -).



CMVT-A2

CMVT-C2

**CMVT-A2**

Kod	Benämning	L	d3	f	H	h1	h2	h4	b1	Δ
428892	CMVT.60-A2-SW	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	19	20	155
428891	CMVT.60-A2-SR	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	19	20	155

CMVT-C2

Kod	Benämning	L	d3	f	H	h1	h2	h4	b1	Δ
428897	CMVT.60-C2-SW	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	19	20	155
428896	CMVT.60-C2-SR	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	19	20	155