



HANDTAG

Pressgjutet zinklegering, försedd med ett hål för insättning av ett hänglås med bygel med max diameter på 9 mm.



FOTPLATTA

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.



AXEL OCH SKYDDSLOCK

Pressgjutet zinklegering.



REGEL

Cylindriskt anordning gjord av pressgjutet zinklegering, justerbar position med hjälp av en insexlåsskruv, glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer beläggning, svart färg.



PACKNINGSRING

Siliconband appliceras på basen av handtaget.



LÅS

Med dammskydd gjord av acetalplast baserad (POM) teknopolymer, röd färg.

Två förnicklad mässing nycklar, flyttbara i två positioner på 90°.



IP-SKYDD

Skyddsklass IP65, se EN 60529 tabell (på sidan A-19).



STANDARDUTFÖRANDE

Montering med hjälp av 4 förzinkade stålskruvar ingjutna i plattan och 4 muttrar i förzinkat stål med gänglåsning, ingår i leveransen.

- **CSMH**: lås med 400 olika kombinationer.

- **CSMH-U**: lås med en kombination (alla lås har en nyckel med en och samma kombination).

Index för handtags färg:

- **BK**: svart belagda.

- **GR**: grå belagd.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Stäng dörren och flytta spaken till stängt läge genom att vrida handtaget 90°. Lutningen av handtaget i sitt säte rör axeln axiellt med hävarmen i riktning mot dörren, tills den når det låsta läget.




Låset låser handtaget i nedfällt läge

CSMH lås med kompressionshandtag garanterar ett spännområde från 13 till 75 mm.



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Utföranden med axellängd 45 mm för lås i intervallet 13 till 43 mm.



Kod	Benämning	△
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507