

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato con fibra di vetro, adatto al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024. Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011)

GUARNIZIONE DI TENUTA

OR gomma sintetica EPDM, colore viola. La sede per l'alloggiamento oltre a garantire l'imperdibilità dell'OR consente una tenuta ottimale anche con coppie di serraggio minime.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO

80°C.

DATI TECNICI


In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono ottenuti valori di tenuta alla pressione superiori a 100 bar. Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto per quanto riguarda la natura del fluido, temperatura di esercizio e tipo di applicazione, nelle condizioni reali di funzionamento.

ACCESSORI SU RICHIESTA

I tappi di chiusura TNR-PP sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi tipo MH. (vedi pag.1146).



ELESA Original design



Codice	Descrizione	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18