

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12** 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

## MATERIALE


Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

## ESECUZIONI STANDARD

- **TTA-A**: vite M10, dado e rondella in acciaio zincato.
- **TTA-SST**: vite M10, dado e rondella in acciaio INOX AISI 304.

## CARATTERISTICHE

Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.



### TTA-A

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (BSP/GAS)	
419650	TTA.48-A	48.3	1"1/2	260

### TTA-SST

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (BSP/GAS)	
419651	TTA.48-SST	48.3	1"1/2	260

