

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIALE**

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

**ESECUZIONE STANDARD**


Mozzo acciaio brunito affiorante anteriormente con pre-foro cieco. Vedere in tabella diametri di foratura massimi ammissibili d' e d".

**APPLICAZIONI**


Questo volantino è stato studiato per l'impiego anche in casi particolarmente gravosi dove può essere richiesto l'utilizzo di una mazzuola per un più energico bloccaggio.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

Rondella di ritegno assiale tipo GN 184 (vedi pag. 897).



ELESA Original design



Codice	Descrizione	D	dH9	L	d1	d2	d3	l	h	h1	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L* [J]	
65101	VB.239/80	80	6	36	30	20	18	32	22	0,3	15	11	12,8	4	65	2	110
65201	VB.239/100	100	8	47	34	24	22	42	30	1	18	14	16,3	5	110	3	190
65301	VB.239/140	140	10	50	43	26	26	43	30	1	20	16	18,3	5	240	6	325

# Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserto metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.

\* Per la resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.