

MATERIAL


Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

- **ERFW-B:** mässningsbussning, gängat hål.
- **ERFW-N:** cylindriska hål, mässningsförstärkning och tvärgående delvis bearbetat hål för fastlåsning mot axeln.



ERGOSTYLE® ELESa Original design



ERFW-B

| Kod       | Benämning        | R  | d6H | L    | D    | H  | h  | h1 | h3 | l1   | ⚖  |
|-----------|------------------|----|-----|------|------|----|----|----|----|------|----|
| 232301-C1 | ERFW.44 B-M6-C1  | 44 | M6  | 52   | 15.5 | 21 | 12 | 19 | 13 | 11   | 9  |
| 232321-C1 | ERFW.63 B-M8-C1  | 63 | M8  | 73   | 19   | 28 | 13 | 25 | 18 | 13.5 | 19 |
| 232341-C1 | ERFW.78 B-M10-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 23   | 33 | 17 | 30 | 21 | 16   | 42 |

ERFW-N

| Kod       | Benämning       | R  | dH9 | L    | D    | H  | h  | h1 | h3 | h4 | l1   | f | ⚖  |
|-----------|-----------------|----|-----|------|------|----|----|----|----|----|------|---|----|
| 232311-C1 | ERFW.44 N-6-C1  | 44 | 6   | 52   | 15.5 | 21 | 15 | 19 | 13 | 7  | 11   | 3 | 5  |
| 232331-C1 | ERFW.63 N-8-C1  | 63 | 8   | 73   | 19   | 28 | 20 | 25 | 18 | 8  | 13.5 | 4 | 11 |
| 232351-C1 | ERFW.78 N-10-C1 | 78 | 10  | 90.5 | 23   | 33 | 25 | 30 | 21 | 9  | 16   | 4 | 31 |