



HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Ingiuten kuggkrans i zinktryckgods.

STANDARDUTFÖRANDE

- **ERZ-SST-VD**: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
 - **ERZ-SST-p-VD**: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monteringskrav.

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.




ERZ-SST-VD



ERZ-SST-VD

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Antal kuggar	⚖
193105	ERZ.44-SST-M5-VD	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
193135	ERZ.63-SST-M6-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
193155	ERZ.78-SST-M8-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
193175	ERZ.95-SST-M10-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93



ERZ-SST-p-VD

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Antal kuggar	⚖
193233	ERZ.44-SST-p-M5x12-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
193235	ERZ.44-SST-p-M5x16-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
193237	ERZ.44-SST-p-M5x20-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
193239	ERZ.44-SST-p-M5x25-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
193241	ERZ.44-SST-p-M5x32-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
193429	ERZ.63 SST-p-M6x16-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
193431	ERZ.63-SST-p-M6x20-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
193433	ERZ.63 SST-p-M6x25-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
193435	ERZ.63-SST-p-M6x32-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
193437	ERZ.63-SST-p-M6x40-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
193439	ERZ.63-SST-p-M6x50-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
193673	ERZ.78 SST-p-M8x20-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
193675	ERZ.78-SST-p-M8x25-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
193677	ERZ.78-SST-p-M8x32-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
193679	ERZ.78 SST-p-M8x40-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
193681	ERZ.78-SST-p-M8x50-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
193683	ERZ.78-SST-p-M8x63-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
193823	ERZ.95-SST-p-M10x20-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
193825	ERZ.95-SST-p-M10x25-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
193827	ERZ.95-SST-p-M10x32-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
193829	ERZ.95-SST-p-M10x40-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
193831	ERZ.95-SST-p-M10x50-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
193833	ERZ.95-SST-p-M10x63-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133