



SIDOSTYCKEN

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.



TÄCKLOCK

- ECA.T: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).



ANTI-ROTATIONS MONTERINGSSYSTEM

Särskilt expansions-monteringssystem mellan rör och sidostycken för att förhindra rotation på röret under drift.



STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.

- Aluminiumrör, beläggning i vit färg liknande RAL 9002, blank yta. Sidostycken i vit färg liknande RAL 9002.

Föreslagna åtdragningsmoment:

- montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]
- frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].



ERGONOMI OCH DESIGN

Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp; antirotations systemet mellan rör och sidostycke har utvecklats för att erbjuda ett fast och säkert grepp vid användning.



TEKNISKA DATA

Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Olika längder.



TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- DS-ETH: distanser i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer till för att öka distansen mellan handtaget och kontaktytan.
- ECA.T: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002 (CLEAN), blank yta, montering genom presspassning.




ERGOSTYLE® ELESAs Original design red dot design award





ECA.T

Kod	Benämning	Lock för
29871	ECA.T 1-CLEAN	ETH.28-CLEAN
29872	ECA.T 2-CLEAN	ETH.35-CLEAN

DS-ETH



Kod	Benämning	d2	h	h2	h4	För handtag	⚖
15256	DS-ETH.35-16-CLEAN	4	16	101.5	12.5	ETH.35	25
15258	DS-ETH.35-32-CLEAN	4	32.5	118	15	ETH.35	55



Kod	Benämning	d3	fz1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
150911	ETH.28-300-CLEAN	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
150913	ETH.28-400-CLEAN	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
150915	ETH.28-500-CLEAN	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
150917	ETH.28-600-CLEAN	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
150919	ETH.28-700-CLEAN	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
150931	ETH.35-300-CLEAN	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
150933	ETH.35-400-CLEAN	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
150935	ETH.35-500-CLEAN	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
150937	ETH.35-600-CLEAN	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
150939	ETH.35-700-CLEAN	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
150941	ETH.35-1000-CLEAN	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

* Högsta tillåtna last

Belastning vid brott

