



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.



CENTRUMLOCK

- ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger; blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).



STANDARDUTFÖRANDE

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

Vridbart handtag I.631+x (se sidan 407) i teknopolymer, ej demonterbar.



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Bussning med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9 (se sidan A-16).

För att beställa rattan med kilspår komplettera kod och beskrivning med index -K (dvs. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).

För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent), (se sidan 128).

Rattan kan anpassat med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter (tampotryckning). Rattan eller handtagen kan också levereras i special färgad teknopolymer.



ERGONOMI OCH DESIGN

De tre likställda armarna (120°) erbjuder ett perfekt grepp och är lätt att manövrera även för funktionshindrade människor. De rundade linjerna, den kompakta och ergonomiska formen på ETK. rattens design tillsammans med avsaknaden av håligheter erbjuder en utmärkt säkerhetsnivå för handen vid användning.



TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål (se sidan 897).

- ECB.I: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).



ERGOSTYLE® ELESAs Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Kod	Benämning	Centrumlock för
29451-*	ECB.I3-*	ETK.403

* Komplettera med färg index (C1, ..., C6).



* Komplettera med färgindex, exempel: 207731-C2 ETK.400+I A-20-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	l	H	R	C# [Nm]	L# [J]	△
207731-*	ETK.400+I.631 A-20-*	400	20	54	28	35	33	80	70	38	14	12	65	178	320	18	980

För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.