



SIDOSTYCKEN

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

TÄCKLOCK

- ECA.V: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.

- **EVH-EP:** aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga.

- **EVH-AN:** anodiserat aluminiumrör, naturlig färg.

Föreslagna åtdragningsmoment:

- montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]

- frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].

ERGONOMI OCH DESIGN

Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av år resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Olika längder.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

ECA.V: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning.



ERGOSTYLE® ELESA Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.V


Kod	Benämning	Lock för
29873-*	ECA.V-*	ETV.

* Komplettera med färg index (C1, ..., C17).



* Komplettera med färgindex, exempel: 262301-C2 EVH.300-EP-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017



EVH-EP

Kod	Benämning	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]**	F2 [N]#	⚖
262301-*	EVH.300-EP-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262311-*	EVH.350-EP-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262321-*	EVH.400-EP-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	456
262331-*	EVH.500-EP-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262341-*	EVH.600-EP-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262351-*	EVH.700-EP-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

EVH-AN

Kod	Benämning	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]**	F2 [N]#	⚖
262303-*	EVH.300-AN-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262313-*	EVH.350-AN-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262323-*	EVH.400-AN-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	268
262333-*	EVH.500-AN-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262343-*	EVH.600-AN-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262353-*	EVH.700-AN-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

** Högsta tillåtna last

Belastning vid brott