



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

CALOTTINA COLORATA

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), nei colori standard, finitura mat.

Su richiesta e per quantitativi sufficienti, può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.


ESECUZIONI STANDARD

- **VCT-B-SOFT**: boccola ottone, foro cieco filettato.

- **VCT-p-SOFT**: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici pag. A-11).



ELESA Original design



* Completare con l'indice del colore es.: 169894-C2 VCT.43 B-M8-SOFT-C2

C9
RAL9005C2
RAL2004C3
RAL7035C4
RAL1021C5
RAL5024C6
RAL3000C17
RAL6017**VCT-B-SOFT**

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	C#	Δ
169892.*	VCT.43 B-M6-SOFT.*	43	M6	29	17	11	12	15	22
169894.*	VCT.43 B-M8-SOFT.*	43	M8	29	17	11	13	18	20
169952.*	VCT.53 B-M8-SOFT.*	53	M8	34	19	13	15	25	33
169954.*	VCT.53 B-M10-SOFT.*	53	M10	34	19	13	17	27	36
170013.*	VCT.66 B-M10-SOFT.*	66	M10	38.5	21.5	15.5	17	50	44
170015.*	VCT.66 B-M12-SOFT.*	66	M12	38.5	21.5	15.5	17	50	42
170062.*	VCT.77 B-M12-SOFT.*	77	M12	46	26	21	20	60	51

Coppia di serraggio limiti max indica il valore al di sotto del quali l'inserto metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.

VCT-p-SOFT

Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	
169901-*	VCT.43 p-M6x16-SOFT-*	43	M6	29	17	16	11	13	18
169902-*	VCT.43 p-M6x20-SOFT-*	43	M6	29	17	20	11	13	19
169903-*	VCT.43 p-M6x25-SOFT-*	43	M6	29	17	25	11	13	20
169905-*	VCT.43 p-M6x30-SOFT-*	43	M6	29	17	30	11	13	21
169911-*	VCT.43 p-M8x16-SOFT-*	43	M8	29	17	16	11	16	19
169912-*	VCT.43 p-M8x20-SOFT-*	43	M8	29	17	20	11	16	20
169913-*	VCT.43 p-M8x25-SOFT-*	43	M8	29	17	25	11	16	22
169915-*	VCT.43 p-M8x30-SOFT-*	43	M8	29	17	30	11	16	24
169916-*	VCT.43 p-M8x40-SOFT-*	43	M8	29	17	40	11	16	26
169961-*	VCT.53 p-M8x16-SOFT-*	53	M8	34	19	16	13	16	33
169963-*	VCT.53 p-M8x20-SOFT-*	53	M8	34	19	20	13	16	34
169965-*	VCT.53 p-M8x30-SOFT-*	53	M8	34	19	30	13	16	36
169967-*	VCT.53 p-M8x40-SOFT-*	53	M8	34	19	40	13	16	38
169971-*	VCT.53 p-M10x20-SOFT-*	53	M10	34	19	20	13	23	36
169973-*	VCT.53 p-M10x30-SOFT-*	53	M10	34	19	30	13	23	40
169975-*	VCT.53 p-M10x40-SOFT-*	53	M10	34	19	40	13	23	44
169977-*	VCT.53 p-M10x50-SOFT-*	53	M10	34	19	50	13	23	48
170021-*	VCT.66 p-M10x20-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	20	15.5	37	46
170023-*	VCT.66 p-M10x30-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	30	15.5	37	49
170025-*	VCT.66 p-M10x40-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	40	15.5	37	52
170027-*	VCT.66 p-M10x50-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	50	15.5	37	56
170033-*	VCT.66 p-M12x30-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	30	15.5	46	52
170035-*	VCT.66 p-M12x40-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	40	15.5	46	56
170037-*	VCT.66 p-M12x50-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	50	15.5	46	60
170083-*	VCT.77 p-M12x30-SOFT-*	77	M12	46	26	30	21	68	53
170085-*	VCT.77 p-M12x40-SOFT-*	77	M12	46	26	40	21	68	57
170087-*	VCT.77 p-M12x50-SOFT-*	77	M12	46	26	50	21	68	62

Coppia di serraggio limiti max indica il valore al di sotto del quale l'inserto metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.