

**MATERIAL**

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

**CENTRUMLOCK**

- ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

**STANDARDUTFÖRANDE**

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

Vridbart handtag EBS+x (se sidan 375) i teknopolymer, ej demonterbar.

**SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**

Bussning med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9 (se sidan A-16).

För att beställa rattan med kilspår komplettera kod och beskrivning med index -K (dvs. 208311-K- EYK.400+EBS A-20-K-).

För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent) (se sidan 128).

Rattan kan anpassat med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter (tampotryckning). Rattan eller handtagen kan också levereras i special färgad teknopolymer.

**ERGONOMI OCH DESIGN**

De tre likställda armarna (120°) erbjuder ett perfekt grepp och är lätt att manövrera även för funktionshindrade människor. De rundade linjerna, den kompakta och ergonomiska formen på EYK. rattens design tillsammans med avsaknaden av håligheter erbjuder en utmärkt säkerhetsnivå för handen vid användning.

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

- GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål (se sidan 897).

- ECB.I: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).




ERGOSTYLE® ELESAs Original design

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Kod	Benämning	Centrumlock för
29451-*	ECB.I3-*	EYK.275/403

* Komplettera med färg index (C1, ..., C6).



* Komplettera med färgindex, exempel: 208111-C2 EYK.275+I A-20-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	l	C	H	R	C# [Nm]	L# [J]	Δ
208111-*	EYK.275+EBS A-20-*	275	20	54	21	35	33	76	70	38	14	19.5	50	65	112.5	270	12	769
208311-*	EYK.400+EBS A-20-*	400	20	54	21	35	33	80	70	38	14	12	55	65	172.5	270	16	955

För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.