



HUS

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.

FRONTRING

Teknopolymer. Gjuten över fönstret.

FÖNSTER

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar). Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).

SKALA

Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.

AVLÄSNING

Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.
Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.

UTVÄXLING

För att välja utväxling se "Gravitationsstyrda lägesindikatorer introduktion" (på sidan 460).

IP-SKYDD

Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529 (på sidan A-19).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.
För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinratt/ vred med indikatorer" (på sidan 461).


SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C.
- En visare

Serien	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
GA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	125



ELESA Original design



Exempel på beskrivning för beställning

GA11		-	0002		-	D	
Serie		Utväxling		Gradering		Stigande värde	
GA11	GA12	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning
		2	0002	12	0012	36	0036
		4	0004	15	0015	40	0040
		5	0005	16	0016	48	0048
		6	0006	20	0020	50	0050
		8	0008	24	0024	60	0060
		10	0010	30	0030	72	0072
						100	0100
						120	0120
						150 *	0150
						200 *	0200

* Endast tillgänglig för GA12

