



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Boccola foro passante alesato H7.

- **VDSC-GXX+I**: con impugnatura girevole I.621+x (vedi pag. 406) in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio brunito.

- **VDSC-GXX-SST+I**: con impugnatura girevole I.621+x (vedi pag. 406) in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio INOX AISI 303.

- **VDSC-GXX+IR**: con impugnatura ribaltabile IR.620 (vedi pag. 414) in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio brunito.

- **VDSC-GXX-SST+IR**: con impugnatura ribaltabile IR.620 (vedi pag. 414) in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio INOX AISI 303.

SCELTA DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

I volantini a disco VDSC-XX possono essere utilizzati con indicatori analogici o analogico-digitali con movimento a reazione gravitazionale. Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G" (a pag. 460).

ACCESSORI SU RICHIESTA

Calotta di chiusura CP-XX (vedi pag. 484) per l'utilizzo senza indicatore.


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Volantini con fori trasversali secondo EN 110 (vedi pag. A-16).



ELESA Original design

VDSC-GXX+I
VDSC-GXX-SST+I




VDSC-GXX+I

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	l	l1	H	m	R	Indicatori abbinabili
CE.34015	VDSC.125-GXX2 A-8+I	125	63	8	22	22	35	76	22	14	65	M8	48.5	334 GA02 - GA12 - GW12
CE.34021	VDSC.125-GXX2 A-10+I	125	63	10	22	22	35	76	22	14	65	M8	48.5	320 GA02 - GA12 - GW12
CE.34061	VDSC.160-GXX2 A-10+I	160	66.5	10	30	26	38	77	26	7.5	74	M8	63	650 GA02 - GA12 - GW12
CE.34065	VDSC.160-GXX2 A-14+I	160	66.5	14	36	40	38	77	26	7.5	74	M8	63	650 GA02 - GA12 - GW12
CE.34075	VDSC.200-GXX2 A-16+I	200	70.5	16	34	30	42	76	30	2	90	M10	80	680 GA02 - GA12 - GW12
CE.34081	VDSC.200-GXX2 A-20+I	200	70.5	20	34	30	42	76	30	2	90	M10	80	697 GA02 - GA12 - GW12

VDSC-GXX+I-SST

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	l	l1	H	m	R	Indicatori abbinabili
CE.34017	VDSC.125-GXX2 SST-8+I	125	63	8	22	22	35	76	22	14	65	M8	48.5	293 GA02 - GA12 - GW12
CE.34023	VDSC.125-GXX2 SST-10+I	125	63	10	22	22	35	76	22	14	65	M8	48.5	291 GA02 - GA12 - GW12
CE.34077	VDSC.200-GXX2 SST-16+I	200	70.5	16	34	30	42	76	30	2	90	M10	80	685 GA02 - GA12 - GW12
CE.34083	VDSC.200-GXX2 SST-20+I	200	70.5	20	34	30	42	76	30	2	90	M10	80	681 GA02 - GA12 - GW12



VDSC-GXX+IR

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	l	l1	H	R	Indicatori abbinabili
CE.34001	VDSC.125-GXX1 A-8+IR	125	59.5	8	22	22	34	57.5	22	11	45	46	290 GA01 - GA11
CE.34005	VDSC.125-GXX1 A-10+IR	125	59.5	10	22	22	34	57.5	22	11	45	46	290 GA01 - GA11
CE.34045	VDSC.160-GXX2 A-10+IR	160	66	10	30	26	38.5	77	25.5	7.5	60	63	455 GA02 - GA12 - GW12
CE.34051	VDSC.160-GXX2 A-12+IR	160	66	12	30	26	38.5	77	25.5	7.5	60	63	444 GA02 - GA12 - GW12
CE.34085	VDSC.200-GXX2 A-16+IR	200	77	16	36	40	49	77	35	4	80	77	833 GA02 - GA12 - GW12
CE.34091	VDSC.200-GXX2 A-20+IR	200	77	20	36	40	49	77	35	4	80	77	801 GA02 - GA12 - GW12

VDSC-GXX-SST+IR



Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	l	l1	H	R	Indicatori abbinabili
CE.34003	VDSC.125-GXX1 SST-8+IR	125	59.5	8	22	22	34	57.5	22	11	45	46	290 GA01 - GA11
CE.34007	VDSC.125-GXX1 SST-10+IR	125	59.5	10	22	22	34	57.5	22	11	45	46	290 GA01 - GA11
CE.34047	VDSC.160-GXX2 SST-10+IR	160	66	10	30	26	38.5	77	25.5	7.5	60	63	467 GA02 - GA12 - GW12
CE.34053	VDSC.160-GXX2 SST-12+IR	160	66	12	30	26	38.5	77	25.5	7.5	60	63	453 GA02 - GA12 - GW12
CE.34087	VDSC.200-GXX2 SST-16+IR	200	77	16	36	40	49	77	35	4	80	77	848 GA02 - GA12 - GW12
CE.34093	VDSC.200-GXX2 SST-20+IR	200	77	20	36	40	49	77	35	4	80	77	700 GA02 - GA12 - GW12