



1

CALOTTA LOBATA E CALOTTINA COLORATA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat, con sede per serratura chiave codificata.



2

FLANGIA

Tecnopolimero, saldata ad ultrasuoni.



3

ELEMENTO DI SERRAGGIO

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.



4

ESECUZIONI STANDARD

- **VLSK-B**: boccola ottone, foro passante filettato, con calottina.
- **VLSK-FP**: boccola ottone, foro passante filettato, senza calottina.
- **VLSK-p**: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11), con calottina.
- **VLSK-SST**: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro passante filettato, con calottina.
- **VLSK-SST-FP**: boccola in acciaio INOX AISI 304, foro passante filettato, senza calottina.
- **VLSK-SST-p**: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 304, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11), con calottina.

Suffissi da aggiungere alle esecuzioni standard qui sopra:

- **F**: serratura a cifratura differenziata (210 combinazioni diverse); ogni serratura ha una coppia di chiavi con cifratura diversa estraibili in due posizioni a 180°.
- **U**: serratura a cifratura unica; tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave estraibile in due posizioni a 180°.



5

SERRATURA E CHIAVI

Rotore e statore in zama zincata.

Serratura con linguetta rossa di protezione che chiude l'imbocco della serratura con chiave non inserita.

Due chiavi in ottone nichelato e tecnopolimero.



6

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Il volantino di sicurezza VLSK ha lo scopo di impedire lo sbloccaggio da parte di personale non addetto ed ha quindi anche la funzione antivandalismo.

Per serrare e sbloccare il volantino è necessario inserire l'apposita chiave nella serratura e ruotarla di 180° rendendo così solidale l'elemento di serraggio col volantino. Riportando la serratura nella posizione iniziale ed estraendo la chiave il volantino ruota folle rendendone impossibile lo svitamento.



7

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Il particolare design del dispositivo interno e della flangia favorisce il drenaggio di eventuali impurità (polvere, terriccio, sporco o liquidi).




8



ELESA Original design





VLSK-B

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

VLSK-SST

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

