



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Forcella elastica in tecnopolimero a base acetilica (POM), colore nero.

ESECUZIONI STANDARD

- **VTT-B-RC**: boccia in ottone, foro cieco filettato.
- **VTT-SST-RC**: boccia in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
- **VTT-p-RC**: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).
- **VTT-SST-p-RC**: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

Adatto dove è necessario evitare la perdita del volantino.

La forcella elastica, alloggiata nell'apposita scanalatura del volantino può girare liberamente.

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.


ACCESSORI A RICHIESTA

- CT-S (vedi pag. -) catenelle a sfera in tecnopolimero e acciaio INOX.
- GN 111 (vedi pag. -) catenelle a sfera in acciaio INOX e ottone.
- CV-T (vedi pag. -) cavetti di ritegno in polietilene e acciaio INOX.
- GN 111.2 (vedi pag. -) cavetti di ritegno in acciaio INOX.
- GN 111.4 (vedi pag. -) cavetti di ritegno a spirale in poliuretano e acciaio INOX.



ELESA Original design


VTT-B-RC
VTT-SST-RC

**VTT-B-RC**

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	R	🔧
196601	VTT.25-B-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	14
196631	VTT.32-B-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	19
196661	VTT.40-B-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	30
196691	VTT.50-B-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	45
196722	VTT.60-B-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	71

VTT-SST-RC

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l2	h	R	🔧
196606	VTT.25-SST-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	15
196636	VTT.32-SST-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	20
196666	VTT.40-SST-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	30
196696	VTT.50-SST-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	43
196727	VTT.60-SST-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	72

**VTT-p-RC**

Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	l	l2	R	⚖
196611	VTT.25-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196612	VTT.25-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196613	VTT.25-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196614	VTT.25-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	16
196641	VTT.32-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196642	VTT.32-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196643	VTT.32-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196644	VTT.32-p-M6x30-RC	32	M6	23	14	30	11.5	21	23
196671	VTT.40-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196672	VTT.40-p-M8x25-RC	40	M8	27	16	25	13.5	21.5	30
196673	VTT.40-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	34
196674	VTT.40-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	38
196701	VTT.50-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	54
196702	VTT.50-p-M10x25-RC	50	M10	30	19	25	15	22.5	59
196703	VTT.50-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196704	VTT.50-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	69
196705	VTT.50-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	74
196731	VTT.60-p-M12x30-RC	60	M12	34	22.5	30	18	24	95
196733	VTT.60-p-M12x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	103
196735	VTT.60-p-M12x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	109

VTT-SST-p-RC

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	l	l2	R	⚖
196621	VTT.25-SST-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	9
196622	VTT.25-SST-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	17
196623	VTT.25-SST-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	9
196624	VTT.25-SST-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	17
196651	VTT.32-SST-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	23
196652	VTT.32-SST-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	23
196654	VTT.32-SST-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	23
196681	VTT.40-SST-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	38
196683	VTT.40-SST-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	38
196684	VTT.40-SST-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	35
196711	VTT.50-SST-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	63
196713	VTT.50-SST-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	63
196714	VTT.50-SST-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	63
196715	VTT.50-SST-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	75
196743	VTT.60-SST-p-M12x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	104
196745	VTT.60-SST-p-M12x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	110