



1

STYRRÖR

Förkromad stål.



2

SNÄCKSKRUV MED TRAPETSGÄNGA

AISI 303 rostfritt stål.



3

LÖPARE

Mässing.



4

LÖPARANSLUTNING

Naturligt stål.



5

ÄNDAVSLUT

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.



6

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 291-R1**: högergångad skruv, utskjutande på ena sidan.
- **GN 291-L1**: vänstergångad skruv, utskjutande på ena sidan.



7

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Monteringen av GN 291 linjära manöverdon kan göras med hjälp av olika er av röranslutningar.



8

Direktdrivna digitala lägesindikatorer kan användas för att mäta rörelsen och fixera positionen för löparen DD52R (se sidan 495) och DD51 (se sidan 492).



9

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Linjära manöverdon med olika längder.
- Linjära manöverdon med styrrör i AISI 304 rostfritt stål.
- Linjära manöverdon med två separata snäckskravar.
- Linjära manöverdon med snäckskraven utskjutande i båda ändarna, högergångad (GN 291-R2) eller vänstergångad (GN 291-L2).
- Styrrör med lasergraverade precisionsgraderingar.



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21





22



23



24



GN 291-R1

Kod	Benämning	l1												Kilspår DIN 6885	
		d1	d2/7	d3	Slaglängd (standard längder)	Max. slaglängd*	Axel gänga	l2	l3	l4	m1	m2			
GN.66326	GN 291-18-65-R1-SCR	18	6	M3	65	350	TR10x3	205	70	16	17	24	A2x2x12	230	
GN.66306	GN 291-18-165-R1-SCR	18	6	M3	165	350	TR10x3	305	70	16	17	24	A2x2x12	330	
GN.66316	GN 291-18-265-R1-SCR	18	6	M3	265	350	TR10x3	405	70	16	17	24	A2x2x12	430	
GN.66336	GN 291-30-100-R1-SCR	30	8	M4	100	1250	TR14x4	305	102.5	16	23	38	A2x2x12	780	
GN.66346	GN 291-30-150-R1-SCR	30	8	M4	150	1250	TR14x4	355	102.5	16	23	38	A2x2x12	890	
GN.66356	GN 291-30-200-R1-SCR	30	8	M4	200	1250	TR14x4	405	102.5	16	23	38	A2x2x12	1000	
GN.66366	GN 291-30-300-R1-SCR	30	8	M4	300	1250	TR14x4	505	102.5	16	23	38	A2x2x12	1210	
GN.66416	GN 291-40-70-R1-SCR	40	12	M5	70	1800	TR20x4	305	117.5	17	42	54	A4x4x12	1640	
GN.66376	GN 291-40-170-R1-SCR	40	12	M5	170	1800	TR20x4	405	117.5	17	42	54	A4x4x12	2080	
GN.66386	GN 291-40-220-R1-SCR	40	12	M5	220	1800	TR20x4	455	117.5	17	42	54	A4x4x12	2310	
GN.66396	GN 291-40-270-R1-SCR	40	12	M5	270	1800	TR20x4	505	117.5	17	42	54	A4x4x12	2530	
GN.66406	GN 291-40-320-R1-SCR	40	12	M5	320	1800	TR20x4	555	117.5	17	42	54	A4x4x12	2750	
GN.66466	GN 291-50-65-R1-SCR	50	12	M6	65	1965	TR20x4	305	120	18	42	54	A4x4x12	2410	
GN.66426	GN 291-50-115-R1-SCR	50	12	M6	115	1965	TR20x4	355	120	18	42	54	A4x4x12	2720	
GN.66436	GN 291-50-215-R1-SCR	50	12	M6	215	1965	TR20x4	455	120	18	42	54	A4x4x12	3360	
GN.66446	GN 291-50-265-R1-SCR	50	12	M6	265	1965	TR20x4	505	120	18	42	54	A4x4x12	3670	
GN.66456	GN 291-50-315-R1-SCR	50	12	M6	315	1965	TR20x4	555	120	18	42	54	A4x4x12	3990	
GN.66476	GN 291-60-220-R1-SCR	60	14	M8	220	1920	TR24x4	505	142.5	19	58	70	A5x5x16	5300	
GN.66486	GN 291-60-720-R1-SCR	60	14	M8	720	1920	TR24x4	1005	142.5	19	58	70	A5x5x16	9920	

GN 291-L1

Kod	Benämning	l1												Kilspår DIN 6885	
		d1	d2/7	d3	Slaglängd (standard längder)	Max. slaglängd*	Axel gänga	l2	l3	l4	m1	m2			
GN.66321	GN 291-18-65-L1-SCR	18	6	M3	65	350	TR10x3	205	70	16	17	24	A2x2x12	320	
GN.66301	GN 291-18-165-L1-SCR	18	6	M3	165	350	TR10x3	305	70	16	17	24	A2x2x12	330	
GN.66311	GN 291-18-265-L1-SCR	18	6	M3	265	350	TR10x3	405	70	16	17	24	A2x2x12	430	
GN.66331	GN 291-30-100-L1-SCR	30	8	M4	100	1250	TR14x4	305	102.5	16	23	38	A2x2x12	780	
GN.66341	GN 291-30-150-L1-SCR	30	8	M4	150	1250	TR14x4	355	102.5	16	23	38	A2x2x12	890	
GN.66351	GN 291-30-200-L1-SCR	30	8	M4	200	1250	TR14x4	405	102.5	16	23	38	A2x2x12	1000	
GN.66361	GN 291-30-300-L1-SCR	30	8	M4	300	1250	TR14x4	505	102.5	16	23	38	A2x2x12	1210	
GN.66411	GN 291-40-70-L1-SCR	40	12	M5	70	1800	TR20x4	305	117.5	17	42	54	A4x4x12	1640	
GN.66371	GN 291-40-170-L1-SCR	40	12	M5	170	1800	TR20x4	405	117.5	17	42	54	A4x4x12	2080	
GN.66381	GN 291-40-220-L1-SCR	40	12	M5	220	1800	TR20x4	455	117.5	17	42	54	A4x4x12	2310	
GN.66391	GN 291-40-270-L1-SCR	40	12	M5	270	1800	TR20x4	505	117.5	17	42	54	A4x4x12	2530	
GN.66401	GN 291-40-320-L1-SCR	40	12	M5	320	1800	TR20x4	555	117.5	17	42	54	A4x4x12	2750	
GN.66461	GN 291-50-65-L1-SCR	50	12	M6	65	1965	TR20x4	305	120	18	42	54	A4x4x12	4620	
GN.66421	GN 291-50-115-L1-SCR	50	12	M6	115	1965	TR20x4	355	120	18	42	54	A4x4x12	2720	
GN.66431	GN 291-50-215-L1-SCR	50	12	M6	215	1965	TR20x4	455	120	18	42	54	A4x4x12	3360	
GN.66441	GN 291-50-265-L1-SCR	50	12	M6	265	1965	TR20x4	505	120	18	42	54	A4x4x12	3670	
GN.66451	GN 291-50-315-L1-SCR	50	12	M6	315	1965	TR20x4	555	120	18	42	54	A4x4x12	3990	
GN.66471	GN 291-60-220-L1-SCR	60	14	M8	220	1920	TR24x4	405	142.5	19	58	70	A5x5x16	5300	
GN.66481	GN 291-60-720-L1-SCR	60	14	M8	720	1920	TR24x4	1005	142.5	19	58	70	A5x5x16	9920	

* Utföranden tillgängliga på förfrågan upp till den maximala angivna rörelsen.

