



VERSIONER

- Version **A**: utan tillbehör
- Version **C**: med monteringssats och täcklock

Vinkeljärn

Pressgjuten zinklegering

Lackerad, vit aluminium **ZW**

Skruvur och T-spårsmuttrar (endast för typ C)

Förzinkat stål, blåpassiverat **SZ**

Täcklock (endast för typ C)

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

Black **S**

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vinkeljärn GN 30I fäster aluminiumprofiler på föremål, exempelvis bord och paneler, eller i rät vinkel mot varandra. Ingen bearbetning av profilen krävs.


Anslutningen kan placeras i valfri position och skjutas längs spåret. För att fästa vinkeljärnen på en panel eller tvärgående på en aluminiumprofil måste styrstegen brytas av.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


- GN 50I: T-spårsmuttrar




Montering av täcklock
(endast för GN 30I-C-ZWSZS)




Applikationsexempel





GN 30I-A-ZW

Kod	Benämning	h1	l*	l#	d För skruvar	k	n	s*	s#	⚖
GN.67801	GN 30I-30306-A-ZW	30	30	M6	2.5	-	6	30	30	47
GN.67806	GN 30I-30606-A-ZW	60	60	M6	3.5	-	6	30	30	130
GN.67811	GN 30I-40408-A-ZW	40	40	M8	5	-	8	40	40	85
GN.67816	GN 30I-40808-A-ZW	80	80	M8	5	-	8	40	40	271
GN.67821	GN 30I-80808-A-ZW	80	76	M8	8	40	8	80	74	407



GN 30I-C-ZWSZS

Kod	Benämning	h1	l*	l#	d	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67851	GN 30I-30306-C-ZWSZS	30	30	M6	2.5	2	-	6	30	30	52
GN.67856	GN 30I-30606-C-ZWSZS	60	60	M6	3.5	2	-	6	30	30	166
GN.67861	GN 30I-40408-C-ZWSZS	40	40	M8	5	2	-	8	40	40	158
GN.67866	GN 30I-40808-C-ZWSZS	80	80	M8	5	2	-	8	40	40	355
GN.67871	GN 30I-80808-C-ZWSZS	80	76	M8	8	7	40	8	80	74	575

* Nominell dimension
Faktisk dimension

