



1

MATERIAL

AISI 316L rostfritt stål.



2

PACKNINGSRING

- **H:** H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- **E:** EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- **F:** FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.



3



4

STANDARDUTFÖRANDE

Gångade ej genomgående hål.

- **GN 429-MT-H:** sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ), packningsring H-NBR.
- **GN 429-MT-E:** sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ), packningsring EPDM.
- **GN 429-MT-F:** sandblästrad matt yta (RA < 0,8μ), packningsring FKM.
- **GN 429-PL-H:** spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring H-NBR.
- **GN 429-PL-E:** spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring EPDM.
- **GN 429-PL-F:** höglanspolerad yta (RA <0,8μ), packningsring FKM.



5



6



7



8



9

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 429 handtag är avsedda att användas i miljöer där hög hygien krävs.

Specialpackningsringen tätar gången från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in. Versionen med PL-yta efterlever också DGUV-riktlinjerna.

Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.

Se Tekniska data Hygienic Design (på sidan -).



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22




23



NV 24151

TYPE EL
CLASS I AUX
JULY 2004



GN 429-MT-H

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.29312	GN 429-A4-12-125-MT-H	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29313	GN 429-A4-12-160-MT-H	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29173	GN 429-A4-12-200-MT-H	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29314	GN 429-A4-16-160-MT-H	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29315	GN 429-A4-16-200-MT-H	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29177	GN 429-A4-16-250-MT-H	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29184	GN 429-A4-20-200-MT-H	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29190	GN 429-A4-20-250-MT-H	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29198	GN 429-A4-20-300-MT-H	20	300	M8	20.8	85	22	15	950



GN 429-MT-E

Kod	Benämning	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.29181	GN 429-A4-12-125-MT-E	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29186	GN 429-A4-12-160-MT-E	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29172	GN 429-A4-12-200-MT-E	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29191	GN 429-A4-16-160-MT-E	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29196	GN 429-A4-16-200-MT-E	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29176	GN 429-A4-16-250-MT-E	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29183	GN 429-A4-20-200-MT-E	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29189	GN 429-A4-20-250-MT-E	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29195	GN 429-A4-20-300-MT-E	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

GN 429-MT-F

Kod	Benämning	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.75601	GN 429-A4-12-125-MT-F	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.75611	GN 429-A4-12-160-MT-F	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.75621	GN 429-A4-12-200-MT-F	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.75631	GN 429-A4-16-160-MT-F	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.75641	GN 429-A4-16-200-MT-F	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.75651	GN 429-A4-16-250-MT-F	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.75661	GN 429-A4-20-200-MT-F	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.75671	GN 429-A4-20-250-MT-F	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.75681	GN 429-A4-20-300-MT-F	20	300	M8	20.8	85	22	15	950





INOX STAINLESS STEEL

GN 429-PL-H

Kod	Benämning	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	△
GN.29322	GN 429-A4-12-125-PL-H	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29323	GN 429-A4-12-160-PL-H	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29175	GN 429-A4-12-200-PL-H	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29324	GN 429-A4-16-160-PL-H	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29325	GN 429-A4-16-200-PL-H	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29179	GN 429-A4-16-250-PL-H	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29188	GN 429-A4-20-200-PL-H	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29194	GN 429-A4-20-250-PL-H	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29200	GN 429-A4-20-300-PL-H	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

GN 429-PL-E

Kod	Benämning	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	△
GN.29182	GN 429-A4-12-125-PL-E	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29187	GN 429-A4-12-160-PL-E	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29174	GN 429-A4-12-200-PL-E	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29192	GN 429-A4-16-160-PL-E	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29197	GN 429-A4-16-200-PL-E	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29178	GN 429-A4-16-250-PL-E	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29185	GN 429-A4-20-200-PL-E	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29193	GN 429-A4-20-250-PL-E	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29199	GN 429-A4-20-300-PL-E	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

GN 429-PL-F

Kod	Benämning	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	△
GN.75606	GN 429-A4-12-125-PL-F	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.75616	GN 429-A4-12-160-PL-F	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.75626	GN 429-A4-12-200-PL-F	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.75636	GN 429-A4-16-160-PL-F	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.75646	GN 429-A4-16-200-PL-F	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.75656	GN 429-A4-16-250-PL-F	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.75666	GN 429-A4-20-200-PL-F	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.75676	GN 429-A4-20-250-PL-F	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.75686	GN 429-A4-20-300-PL-F	20	300	M8	20.8	85	22	15	950