

HÖLJE, MONTERINGSRING OCH HANDTAG

Rostfritt stål AISI 304
- Polerad yta **PL**
- Skruvar med krage

STÅNGNING OCH STOPP

Rostfritt stål AISI 304

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 449.5-OS**: utan lås
- **GN 449.5-SC**: med, lås

LÅS

AISI 316 rostfritt stål

NYCKEL

Mässing, förnicklat



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Snäppplås GN 449.5 kombinerar funktionen hos ett infällt handtag med en snäppmekanism som säkerställer att dörrar, luckor och lock stängs ordentligt.

Efter att ha borrar monteringshålet i dörren, sätt in höljet i det och tryck monteringsringen i läge från baksidan. Fäst höljet och monteringsringen med de två medföljande cylindriska skruvarna.

Stoppet monteras på dörrprofilen eller ramen vinkelrätt mot snäpplementet, i enlighet med måtten.

Snäpplås i SC-utförande är försett med nyckel. Nyckeln kan dras ut i båda ändlägena. Låsmekanismen är standard, vilket innebär att samma nyckel passar till alla lås.



GN 449.5-OS

Kod	Benämning	Väggjocklek Nominell dimension	Väggjocklek s	l1	b	h1	h2	h3	d1	d2	d3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	m	w	Δ
GN.45251	GN 449.5-61-OS-PL	A 1	1 - 5	6.5	32	36	3	16.5	61	60	5.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280

GN 449.5-SC

Kod	Benämning	Väggjocklek Nominell dimension	Väggjocklek s	l1	b	h1	h2	h3	d1	d2	d3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	m	w	Δ
GN.45256	GN 449.5-61-SC-PL	A 1	1 - 5	6.5	32	36	3	16.5	61	60	5.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280