



FLÄNSKROPP

Målat aluminium med nitrocellulosabaserad emalj i blå färg RAL 5010.

GÄNGAD BUSSNING

Svartlackerat stål.

VIBRATIONSÅDÄMPARE

NBR gummi.

Hårdhet 30, 50, 60 Shore A ± 5.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



De används vanligtvis för att isolera vibrationer där motstånd mot spänning och kompression krävs.

Vibrationer kan orsaka:

- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
- hälsoskador;
- oväsen.

De är särskilt passande för användning med maskinverktyg, pressar för gjutning av plastmaterial, specialmaskiner och stötdämpare.

Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier (på sidan -).



Kod	Benämning	B	L	H	d	d1	h1	h2	f	Min. statisk belastning [N]	Max. statisk belastning [N]	Min. nedböjning [mm]	Max. nedböjning [mm]	Shore A	△
480181	AVG-30	80	150	75	M16	15	16	10	120	700	2700	3	6.5	30	650
480183	AVG-50	80	150	75	M16	15	16	10	120	1200	4500	3	6.5	50	650
480185	AVG-60	80	150	75	M16	15	16	10	120	1400	6000	3	6.5	60	650

Lägsta belastningsvärdet under vilket vibrationsdämparen inte kan isolera vibrationerna då det blir för stelt.

Maxbelastning är värdet bortom vilket någon typ av fel kan uppstå som påverkar funktionaliteten hos vibrationsdämparen.

Minsta böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid lägsta belastning.

Största böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid maximal belastning.