



MATERIAL

Präglad galvaniserad stålplåt.



FIXERINGS KOMPONENTER

Förzinkat stål.



TÄTNINGSRING

Filttätning (endast för dimensioner 22 och 30).



STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 509-SBL:** stålkulor.
- **GN 509-SKU:** kula i acetalplast baserad (POM) teknopolymer, överföringskulor i stål.
- **GN 509-SNI:** rostfria kulor.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 509 kulrulle är särskilt lämpliga på transportbanor. De gör linjära eller roterande rörelser lättare även med tung last (se Tekniska Data på sidan 726).




TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Fjädderingar GN 509.3 (se sidan 727) rostfria fjädderingar möjliggör en enkel och snabb montering och demontering av kulrulle GN 509.



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Hölje och kulor i rostfritt stål (GN 509-NNI).



GN 509-SBL

Kod	Benämning	d1	d2±0.1	d3	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3 ±0.3	h4	Max lastkapacitet [N]	△
GN.23006	GN 509-15-SBL	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	500	40
GN.23011	GN 509-22-SBL	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	1200	130
GN.23016	GN 509-30-SBL	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	2000	265

GN 509-SKU

Kod	Benämning	d1	d2±0.1	d3	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3 ±0.3	h4	Max lastkapacitet [N]	△
GN.23010	GN 509-15-SKU	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	70	24
GN.23014	GN 509-22-SKU	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	100	93
GN.23019	GN 509-30-SKU	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	150	168

GN 509-SNI

Kod	Benämning	d1	d2±0.1	d3	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3 ±0.3	h4	Max lastkapacitet [N]	△
GN.23007	GN 509-15-SNI	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	300	40
GN.23012	GN 509-22-SNI	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	900	130
GN.23017	GN 509-30-SNI	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	1500	265