

**STANDARDUTFÖRANDE**

- **BEL-PM-AN-A:** anodiserat aluminiumhölje naturfärgat, med slät referensyta.
- **BEL-PM-ANB-A:** anodiserat aluminiumhölje naturfärgat, med slät referensyta.
- **BEL-PM-AN-B:** anodiserat aluminiumhölje naturfärgat, med gängad tapp.
- **BEL-PM-ANB-B:** anodiserat aluminiumhölje svart färg, med gängad tapp.

Se tekniska data nivå bubblor (på sidan 780).

VÄTSKEHUS

Transparent polyamidbaserad teknopolymer.

KONTRASTVÄTSKAN

K: färglös.

KÄNSLIGHET I NIVÅ BUBBLAN

30: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 30 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.

BAKRE ISOLERING

Hemihydratgips.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

BEL-PM nivå bubblor används för att styra den horisontella placeringen av jigger, maskiner, apparater, utrustning och instrument.


BEL-PM-A utföranden används i allmänhet som ett verktyg, exempelvis vid olika mätpunkter.

BEL-PM-B utföranden är direkt försedda med den gängade tappen på maskinkroppen.


Inriktningen i förhållande till referensplanet uppnås när bubblan är centrerad i mitten av den cirkulära markeringen.




BEL-PM-AN-A
BEL-PM-ANB-A



BEL-PM-AN-B
BEL-PM-ANB-B



Cirkulär markering

**BEL-PM-AN-A**
BEL-PM-ANB-A

Kod	Benämning	D	d1	L	⚖
156451	BEL-PM-AN-14-K-30-A	14	10	7.7	2
156454	BEL-PM-AN-20-K-30-A	20	14	13	4
156457	BEL-PM-AN-30-K-30-A	30	21	15	7
156471	BEL-PM-ANB-14-K-30-A	14	10	9.5	2
156474	BEL-PM-ANB-20-K-30-A	20	14	13	4
156477	BEL-PM-ANB-30-K-30-A	30	21	15	7

BEL-PM-AN-B
BEL-PM-ANB-B

Kod	Benämning	D	d	d1	L	l	⚖
156452	BEL-PM-AN-14-K-30-B	14	M 4	10	7.7	5	2
156455	BEL-PM-AN-20-K-30-B	20	M 5	14	13	6	4
156468	BEL-PM-AN-30-K-30-B	30	M 6	21	15	7.5	7
156472	BEL-PM-ANB-14-K-30-B	14	M 4	10	9.5	5	2
156475	BEL-PM-ANB-20-K-30-B	20	M 5	14	13	6	4
156478	BEL-PM-ANB-30-K-30-B	30	M 6	21	15	7.5	7