

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

STANDARDUTFÖRANDE

- BOCK:

- tapp i förnicklat stål med triangulärt spår för nyckel;
- styrbussning och låsmutter (skiftnyckel 24) i förnicklad mässing;
- Platt fjäderbricka DIN 6798 i förzinkat stål;
- spiralformad spännregeln i sintrat och förångat stål med hål för fastlåsning;
- fjädrande rörpinne $\varnothing 3 \times 20$ mm i svartoxiderat stål;
- regelfjäder för att kompensera dörrtjocklek i förzinkat stål;
- Nyckel i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
- höger öppning (D) vänster öppning (S);

- BOCK-SST:

- tapp med triangulärt spår för nyckel, styrbussning, låsmutter (nyckel 24), DIN 6798 platt fjäderbricka i AISI 303 rostfritt stål;
- spiralformad spännregel AISI 316 L sintrat rostfritt stål med hål för fastspänning;
- fjädrande rörpinne $\varnothing 3 \times 20$ mm i AISI 303 rostfritt stål;
- regelfjäder för att kompensera dörrtjocklek i AISI 302 rostfritt stål;
- Nyckel i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
- höger öppning (D) vänster öppning (S);



MONTERINGSANVISNINGAR

1. Välj regeln med tapplängd (l) enligt följande förhållande $l \geq S + b + 15$ mm (S = tjocklek på dörren, b = tjocklek på listan).
2. Borra ett hål i dörren efter den medföljande mallen.
3. Borra ett hål i tappen för fastlåsning på avståndet "f": $f = S + B + 8,5$
4. Montera tappen i hålet på dörren och montera de övriga komponenterna.

BOCK. spännreglarna levereras omonterade.



ELESA Original design



BOCK

Kod	Benämning	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	Δ
6211	BOCK.25-46-D	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6212	BOCK.25-46-S	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6221	BOCK.25-54-D	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6222	BOCK.25-54-S	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6231	BOCK.25-64-D	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160
6232	BOCK.25-64-S	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160

BOCK-SST

Kod	Benämning	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	Δ
6215	BOCK.25-46-D-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6216	BOCK.25-46-S-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6225	BOCK.25-54-D-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6226	BOCK.25-54-S-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150