

KLÄMMA

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

KULA

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

MONTERING

Självgående skruv Ø 4,8 mm. UNI 7981 B eller M5 cylindrisk skruv med invändig sexkant DIN 912.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

BPS kulformade dörrlås (ELESA patent) består av en klämma att fästas på en ram och en kula att fästas på en dörr.

Klämman utgör också tack vare sin form ett mekaniskt stopp för dörren. Skruvarna, som fixerar klämman och kulan i respektive ram och dörr, är identiska. Och gör därmed monteringen enklare.

Enligt utförda tester visade klämman oförändrade prestanda under mer än 20.000 cykler.

Det kulformade dörrlåset har utformats för användning tillsammans med både luckor och skjutdörrar.

Den minsta lämpliga tjockleken för profilen är 15 mm, medan avståndet mellan dörren och ramen måste vara mellan 2.5 mm till 3.5 mm (fig.1).


TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Distanssats BPS.30-SP: acetalbaserad (POM) 5, 10, 15 mm (säljs separat), svart färg, för att kompensera eventuella skillnader i bredd mellan karm och dörr.





ELESA Original design


Fig.1




Exempel på BPS.30-SP distans montering




Skillnader i tjocklek mellan karm och dörr	Distans som skall användas	Benämning
0	-	-
5 mm	5 mm	BPS.30-SP5
10 mm	10 mm	BPS.30-SP10
15 mm	15 mm	BPS.30-SP15
20 mm	10 mm + 10 mm	BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10
25 mm	10 mm + 15 mm	BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15
30 mm	15 mm + 15 mm	BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15




Applikationsexempel



Klämma



Kula



BPS			
Kod	Benämning	Öppningskraft [N]	⚖
6251	BPS.30	30	10

BPS-SP					
Kod	Benämning	H	H1	H2	⚖
6253	BPS.30-SP5	5	19	6	3
6254	BPS.30-SP10	10	23	8	4
6255	BPS.30-SP15	15	28	9	5