



















- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7** 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 


MATERIAL


Underdel i pressgjuten zinklegering för axellåsning, epoxybeläggning, svart färg, matt yta.

GN 302.1 justerbart handtag med spakropp i pressgjuten zinklegering, svart färg och spännelement i rostfritt stål AISI 303.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

BSA52-E underdel för axellåsning möjliggör en enkel och snabb låsning av axlar efter positionering. Ett $\varnothing 6,1$ mm hål för att passa ihop med stiftet i indikatorn. Handtaget kan placeras antingen till höger eller till vänster. Montering på maskinen med hjälp av två cylindriska skruvar (ingår ej i leveransen).



Kod	Benämning	dF9	
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226