



GÄNGAD KROPP

AISI 303 rostfritt stål, ände med skruvmejselspår.
Föreslagen tolerans för hål $d1 = H7$.

KULA

Härdat rostfritt stål.

FJÄDER


AISI 631 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 615-KN**: med normal fjäderkraft.
- **GN 615-KSN**: förstärkt tryckfjäder, kropp med två längsgående markeringar.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: gänglåsande genom mikroin-kapslat rött lim (se Tekniska data på sidan A-20). Arbetstemperatur: från -40°C till $+170^{\circ}\text{C}$.
- GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: gänglåsande genom blå polyamidbeläggning (se Tekniska data på sidan A-20). Arbetstemperatur: från -50°C till $+90^{\circ}\text{C}$.



GN 615-KN



Kod	Benämning	d1	d2	l ± 0.1	w	Fjäderförspanning [N]	Fjäder max belastning [N]	
GN.33090	GN 615-M2-KN	M 2	1	4	0.3	0.8	1.5	1
GN.33093	GN 615-M3-KN	M 3	1.5	7	0.4	3	4.5	2
GN.33103	GN 615-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	6	14.5	3
GN.33113	GN 615-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	4
GN.33123	GN 615-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	5
GN.33133	GN 615-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	6
GN.33143	GN 615-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN.33153	GN 615-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	10
GN.33163	GN 615-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	22
GN.33173	GN 615-M20-KN	M 20	12	30	4.5	56	111	43
GN.33183	GN 615-M24-KN	M 24	15	34	5.5	81	151	70

GN 615-KSN



Kod	Benämning	d1	d2	l ± 0.1	w	Fjäderförspanning [N]	Fjäder max belastning [N]	
GN.33089	GN 615-M2-KSN	M 2	1	4	0.3	1.6	2	1
GN.33094	GN 615-M3-KSN	M 3	1.5	7	0.4	6.4	9.5	2
GN.33104	GN 615-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	3
GN.33114	GN 615-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	4
GN.33124	GN 615-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	5
GN.33134	GN 615-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	6
GN.33144	GN 615-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN.33154	GN 615-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	10
GN.33164	GN 615-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	22
GN.33174	GN 615-M20-KSN	M 20	12	30	4.5	84	166	43
GN.33184	GN 615-M24-KSN	M 24	15	34	5.5	127	237	70