

# GN 615.2 | Fjädrande trycksruvar

Teknopolymer



## GÅNGAD KROPP


Acetalplast baserade (POM) teknopolymer, ände med skruvmejselspår.

## STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 615.2-P**: kula teknopolymer, fjäder i rostfritt stål.
- **GN 615.2-NI**: kula i härdat rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål.

## HÖGSTA ARBETSTEMPERATUR

Från -30°C till +50°C.




## GN 615.2-P

Kod	Benämning	d1	d2	l	w	Fjäder Förspänning [N]	Max belastning fjäder [N]	⚖️
GN.33321	GN 615.2-M6-P	M6	3.5	14	0.9	12	17	1
GN.33322	GN 615.2-M8-P	M8	5	16	1.5	20	35	2
GN.33323	GN 615.2-M10-P	M10	6	19	1.9	25	45	3

## GN 615.2-NI



Kod	Benämning	d1	d2	l	w	Fjäder Förspänning [N]	Max belastning fjäder [N]	⚖️
GN.33301	GN 615.2-M6-NI	M6	3.5	14	0.9	12	17	1
GN.33302	GN 615.2-M8-NI	M8	5	16	1.5	20	35	2
GN.33303	GN 615.2-M10-NI	M10	6	19	1.9	25	45	3



Fixturdetaljer