




STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 615.4-B:** gängad kropp i svartoxiderat stål. Stift i härdat stål, fjäder i svartoxiderat stål med normal fjäderkraft.
- **GN 615.4-BS:** gängad kropp i svartoxiderat stål. Stift i härdat stål, fjäder i svartoxiderat stål med förstärkt fjäderkraft.
- **GN 615.4-BN:** gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål. Stift i nitrerat AISI 303 rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål med normal fjäderkraft.
- **GN 615.4-BSN:** gängad kropp i AISI 303 rostfritt stål. Stift i nitrerat AISI 303 rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål med förstärkt fjäderkraft.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 615.4 gängade fjädrande tryckskruvar representerar en vidareutveckling av tryckskruvar typ GN 615.1 (se sidan 618) för speciella tillämpningar som kräver fixering med hjälp av en insexskruv.



GN 615.4-B

Kod	Benämning	d1	d2-0.1	l±0.1	sw	w	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖️
GN.33701	GN 615.4-M4-B	M 4	1.8	12	2	1.5 +0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN.33711	GN 615.4-M5-B	M 5	2.4	14	2.5	2	5	13	1
GN.33721	GN 615.4-M6-B	M 6	2.7	15	3	2	6	17	2
GN.33731	GN 615.4-M8-B	M 8	3.8	18	4	2	16	33	4
GN.33741	GN 615.4-M10-B	M 10	4.5	23	5	2.5	19	42	9
GN.33751	GN 615.4-M12-B	M 12	6.2	26	6	3.5	22	57	13
GN.33761	GN 615.4-M16-B	M 16	8.5	33	8	4.5 ±0.3	38	78	32
GN.33771	GN 615.4-M20-B	M 20	10	43	10	6.5	39	81	32
GN.33781	GN 615.4-M24-B	M 24	13	48	12	8	72	155	106

GN 615.4-BS

Kod	Benämning	d1	d2-0.1	l±0.1	sw	w	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖️
GN.33723	GN 615.4-M6-BS	M 6	2.7	15	3	2	11	25	2
GN.33733	GN 615.4-M8-BS	M 8	3.8	18	4	2	23	59	4
GN.33743	GN 615.4-M10-BS	M 10	4.5	23	5	2.5	20	54	9
GN.33753	GN 615.4-M12-BS	M 12	6.2	26	6	3.5	38	96	13
GN.33763	GN 615.4-M16-BS	M 16	8.5	33	8	4.5 ±0.3	50	100	32
GN.33773	GN 615.4-M20-BS	M 20	10	43	10	6.5	52	133	67
GN.33783	GN 615.4-M24-BS	M 24	13	48	12	8	91	233	67

GN 615.4-BN

Kod	Benämning	d1	d2-0.1	l±0.1	sw	w	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖️
GN.33702	GN 615.4-M4-BN	M 4	1.8	12	2	1.5 +0.3/-0.4	4.5	12.5	1
GN.33712	GN 615.4-M5-BN	M 5	2.4	14	2.5	2	5	13	1
GN.33722	GN 615.4-M6-BN	M 6	2.7	15	3	2	6	17	2
GN.33732	GN 615.4-M8-BN	M 8	3.8	18	4	2	16	33	4
GN.33742	GN 615.4-M10-BN	M 10	4.5	23	5	2.5	19	42	9
GN.33752	GN 615.4-M12-BN	M 12	6.2	26	6	3.5	22	57	9
GN.33762	GN 615.4-M16-BN	M 16	8.5	33	8	4.5 ±0.3	38	78	32
GN.33772	GN 615.4-M20-BN	M 20	10	43	10	6.5	39	81	67
GN.33782	GN 615.4-M24-BN	M 24	13	48	12	8	72	155	104

GN 615.4-BSN

Kod	Benämning	d1	d2-0.1	l±0.1	sw	w	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖️
GN.33724	GN 615.4-M6-BSN	M 6	2.7	15	3	2	11	25	2
GN.33734	GN 615.4-M8-BSN	M 8	3.8	18	4	2	23	59	4
GN.33744	GN 615.4-M10-BSN	M 10	4.5	23	5	2.5	20	54	9
GN.33754	GN 615.4-M12-BSN	M 12	6.2	26	6	3.5	38	96	9
GN.33764	GN 615.4-M16-BSN	M 16	8.5	33	8	4.5 ±0.3	50	100	32
GN.33774	GN 615.4-M20-BSN	M 20	10	43	10	6.5	52	133	68
GN.33784	GN 615.4-M24-BSN	M 24	13	48	12	8	91	223	105