

MATERIAL

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

CYLINDRISK PINNE

AISI 303 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **CFA-F-B**: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
- **CFA-F-CH**: genomgående hål för för cylindriska skruvar.
- **CFA-F-SH**: genomgående hål för försänkta skruvar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


CFA-F gångjärn rekommenderas när dörren inte får öppnas mer än gränsen på 95°.

När gångjärnet är monterat på maskinen/dörren befinner sig tändarna i själva spärr systemet inuti gångjärnet, så operatören inte kan nå dem som säkerhet för sina händer.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)

Max 105° (-10° och +95° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytor är på samma plan).


För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer (se sidan 952).



FAMdesign

		Axiell belastning			Radiell belastning			90° vinklad belastning
		Motståndskrafts-tester						

Benämning	Maxlast Ea [N]	Belastning vid brott Ra [N]	Maxlast Er [N]	Belastning vid brott Rr [N]	Maxlast E90 [N]	Belastning vid brott R90 [N]
CFA.49-F-B-M6	330	3250	470	3250	110	1540
CFA.49-F-CH-5	380	3600	370	3300	320	2490
CFA.49-F-SH-5	300	2960	310	2880	320	2490
CFA.65-F-B-M6	1150	5780	1550	7780	760	3820
CFA.65-F-CH-6	810	5410	1000	6550	720	3980
CFA.65-F-SH-6	840	5680	1010	7010	790	3960



CFA-F-B

Kod	Benämning	L	B	d1	h	f±0.25	f1 ±0.25	H	h1	b1	d	C# [Nm]	⚖
422114	CFA.49-F-B-M6	49.5	48	M6	8	30.2	31	20	13	18	4	5	41
422212	CFA.65-F-B-M6	65	63.5	M6	9	40	40	25	16	24	5	5	85

CFA-F-CH

Kod	Benämning	L	B	f±0.25	f1 ±0.25	H	h1	h3	b1	d	d3	d5	C# [Nm]	⚖
422135	CFA.49-F-CH-5	49.5	48	30.2	31	20	13	5.5	18	4	5.5	10	2	31
422235	CFA.65-F-CH-6	65	63.5	40	40	25	16	6.5	24	5	6.5	11	3	85

CFA-F-SH

Kod	Benämning	L	B	f±0.25	f1 ±0.25	H	h1	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
422133	CFA.49-F-SH-5	49.5	48	30.2	31	20	13	18	4	5.5	10	2	29
422236	CFA.65-F-SH-6	65	63.5	40	40	25	16	24	5	6.5	12.5	3	85

Föreslaget åtdragningsmoment för monteringskruvar.