

MATERIAL

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

CYLINDRISK PINNE

AISI 303 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående slitsade hål för cylindriska skruvar som tillåter justering under montering.

- **CFA-SL-H**: för horisontell justering.
- **CFA-SL-V**: för vertikal justering.
- **CFA-SL-HV**: för både horisontella och vertikala justeringar.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)



Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.





För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer (se sidan 952).



FM design



Resistens tester					
Axiell belastning		Radiell belastning		90° vinklad belastning	
					
Maxlast Ea [N]	Belastning vid brott Ra [N]	Maxlast Er [N]	Belastning vid brott Rr [N]	Maxlast E90 [N]	Belastning vid brott R90 [N]
510	5280	490	5790	260	3190



Kod	Benämning	L	B	f	H	h1	h2	h3	b1	b2	b3	d	C# [Nm]	ΔΔ
422272	CFA.65-SL-H	65	64	40	23	15	13.5	6.5	24	6.5	10.5	5	3	60
422276	CFA.65-SL-V	65	64	40	23	15	13.5	6.5	24	6.5	10.5	5	3	60
422280	CFA.65-SL-HV	65	64	40	23	15	13.5	6.5	24	6.5	10.5	5	3	60

Förslaget åtdragningsmoment för monteringskruvar.