



MATERIAL
Förzinkat stål.





ELASTISK RING
Förzinkat fjäderstål.



STANDARDUTFÖRANDE
- **GN 6311.3-N**: med klämyta i förzinkat stål.
- **GN 6311.3-R**: glidskydd i termoplastisk elastomer (TPE).
- **GN 6311.3-G**: med glidskydd i acetalbaserad (POM) teknopolymer, RAL 9001 vit färg.







KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
GN 6311.3 tryckplattor används för överföring av kraften vid fastspänning med hjälp av ställskruvar DIN 6332 (se sidan 636).
Låsringen skapar en enkel och snabb koppling mellan den gängade tappen och tryckplattan.
Kan användas på oregelbundna eller icke-parallella ytor och förhindra rotationsrörelsen från skruven från att överföras till den fastlåsta detaljen.



GN 6311.3-N

GN 6311.3-R
GN 6311.3-G



GN 6311.3-N

Kod	Benämning	d1	d2 +0.2	h	e	s	DIN 6332	⚖
GN.12317	GN 6311.3-50-11.5-N	50	9.2	11.5	2.5	1.7	M12	133
GN.12337	GN 6311.3-50-13.5-N	50	12.5	13.5	4	1.7	M16	140
GN.12357	GN 6311.3-60-13.5-N	60	12.5	13.5	4	1.7	M16	227
GN.12367	GN 6311.3-60-15.5-N	60	16.5	15.5	4.3	1.7	M20	237

GN 6311.3-R

Kod	Benämning	d1	d2 +0.2	h	e	s	DIN 6332	⚖
GN.12311	GN 6311.3-50-11.5-R	50	9.2	11.5	2.5	2	M12	114
GN.12331	GN 6311.3-50-13.5-R	50	12.5	13.5	4	2	M16	122
GN.12351	GN 6311.3-60-13.5-R	60	12.5	13.5	4	2	M16	197
GN.12361	GN 6311.3-60-15.5-R	60	16.5	15.5	4.3	2	M20	207

GN 6311.3-G

Kod	Benämning	d1	d2 +0.2	h	e	s	DIN 6332	⚖
GN.12314	GN 6311.3-50-11.5-G	50	9.2	11.5	2.5	2	M12	126
GN.12334	GN 6311.3-50-13.5-G	50	12.5	13.5	4	2	M16	133
GN.12354	GN 6311.3-60-13.5-G	60	12.5	13.5	4	2	M16	217
GN.12364	GN 6311.3-60-15.5-G	60	16.5	15.5	4.3	2	M20	227