



FOTPLATTA OCH GÄNGSTÅNG

AlSi 304 rostfritt stål.

ELASTISK RING

AlSi 301 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 6311.6-N**: fotplatta utan glidskydd.
- **GN 6311.6-R**: fotplatta med glidskyddsbeläggning i termoplastisk elastomer (TPE), svart färg.
- **GN 6311.6-G**: fotplatta med glidskydd i acetalbaserad (POM) teknopolymer, naturlig vit färg RAL 9001.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 6311.6 maskinfötter i rostfritt stål används för installation och utjämning av anordningar och utrustning.

De värden som listas i tabellen är baserade på en axiell last i förhållande till maskinfoten.




Under normala förhållanden måste alla sidopåfrestningar och vinkelpåfrestningar som kan leda till att lastkapaciteten minskar tas i beaktande.



GN 6311.6-N

GN 6311.6-R

GN 6311.6-G



GN 6311.6-N

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	l3	l4	l5	sw	Statisk belastning [KN]	⚖
GN.16033	GN 6311.6-50-M10-37-N	50	M 10	8	37	12.5	11.5	14	13	5	14	155
GN.16036	GN 6311.6-50-M10-47-N	50	M 10	8	47	12.5	11.5	14	13	5	14	159
GN.16039	GN 6311.6-50-M10-57-N	50	M 10	8	57	12.5	11.5	14	13	5	14	165
GN.16042	GN 6311.6-50-M10-72-N	50	M 10	8	72	12.5	11.5	14	13	5	14	179
GN.16047	GN 6311.6-50-M12-41-N	50	M 12	8	41	12.5	11.5	14	13	5	14	165
GN.16050	GN 6311.6-50-M12-51-N	50	M 12	8	51	12.5	11.5	14	13	5	14	174
GN.16053	GN 6311.6-50-M12-61-N	50	M 12	8	61	12.5	11.5	14	13	5	14	178
GN.16056	GN 6311.6-50-M12-71-N	50	M 12	8	71	12.5	11.5	14	13	5	14	185
GN.16059	GN 6311.6-50-M12-91-N	50	M 12	8	91	12.5	11.5	14	13	5	14	201
GN.16062	GN 6311.6-50-M16-59-N	50	M 16	12	59	14.5	13.5	16	15	8	33	227
GN.16065	GN 6311.6-50-M16-69-N	50	M 16	12	69	14.5	13.5	16	15	8	33	236
GN.16068	GN 6311.6-50-M16-89-N	50	M 16	12	89	14.5	13.5	16	15	8	33	260
GN.16071	GN 6311.6-50-M16-114-N	50	M 16	12	114	14.5	13.5	16	15	8	33	295
GN.16074	GN 6311.6-60-M16-59-N	60	M 16	12	59	14.5	13.5	16	15	8	33	313
GN.16077	GN 6311.6-60-M16-69-N	60	M 16	12	69	14.5	13.5	16	15	8	33	322
GN.16080	GN 6311.6-60-M16-89-N	60	M 16	12	89	14.5	13.5	16	15	8	33	346
GN.16083	GN 6311.6-60-M16-114-N	60	M 16	12	114	14.5	13.5	16	15	8	33	381
GN.16087	GN 6311.6-60-M20-78-N	60	M 20	15.5	78	16.5	15.5	18	17	10	55	409
GN.16090	GN 6311.6-60-M20-88-N	60	M 20	15.5	88	16.5	15.5	18	17	10	55	427
GN.16093	GN 6311.6-60-M20-113-N	60	M 20	15.5	113	16.5	15.5	18	17	10	55	472
GN.16096	GN 6311.6-60-M20-138-N	60	M 20	15.5	138	16.5	15.5	18	17	10	55	523

GN 6311.6-R

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	l3	l4	l5	s	sw	Statisk belastning [KN]	
GN.16031	GN 6311.6-50-M10-37-R	50	M 10	8	37	12.5	11.5	14	13	2	5	13	138
GN.16034	GN 6311.6-50-M10-47-R	50	M 10	8	47	12.5	11.5	14	13	2	5	13	142
GN.16037	GN 6311.6-50-M10-57-R	50	M 10	8	57	12.5	11.5	14	13	2	5	13	148
GN.16040	GN 6311.6-50-M10-72-R	50	M 10	8	72	12.5	11.5	14	13	2	5	13	163
GN.16045	GN 6311.6-50-M12-41-R	50	M 12	8	41	12.5	11.5	14	13	2	6	13	148
GN.16048	GN 6311.6-50-M12-51-R	50	M 12	8	51	12.5	11.5	14	13	2	6	13	157
GN.16051	GN 6311.6-50-M12-61-R	50	M 12	8	61	12.5	11.5	14	13	2	6	13	161
GN.16054	GN 6311.6-50-M12-71-R	50	M 12	8	71	12.5	11.5	14	13	2	6	13	168
GN.16057	GN 6311.6-50-M12-91-R	50	M 12	8	91	12.5	11.5	14	13	2	6	13	184
GN.16060	GN 6311.6-50-M16-59-R	50	M 16	12	59	14.5	13.5	16	15	2	8	30	207
GN.16063	GN 6311.6-50-M16-69-R	50	M 16	12	69	14.5	13.5	16	15	2	8	30	216
GN.16066	GN 6311.6-50-M16-89-R	50	M 16	12	89	14.5	13.5	16	15	2	8	30	240
GN.16069	GN 6311.6-50-M16-114-R	50	M 16	12	114	14.5	13.5	16	15	2	8	30	275
GN.16072	GN 6311.6-60-M16-59-R	60	M 16	12	59	14.5	13.5	16	15	2	8	30	284
GN.16075	GN 6311.6-60-M16-69-R	60	M 16	12	69	14.5	13.5	16	15	2	8	30	293
GN.16078	GN 6311.6-60-M16-89-R	60	M 16	12	89	14.5	13.5	16	15	2	8	30	317
GN.16081	GN 6311.6-60-M16-114-R	60	M 16	12	114	14.5	13.5	16	15	2	8	30	352
GN.16085	GN 6311.6-60-M20-78-R	60	M 20	15.5	78	16.5	15.5	18	17	2	10	50	379
GN.16088	GN 6311.6-60-M20-88-R	60	M 20	15.5	88	16.5	15.5	18	17	2	10	50	397
GN.16091	GN 6311.6-60-M20-113-R	60	M 20	15.5	113	16.5	15.5	18	17	2	10	50	442
GN.16094	GN 6311.6-60-M20-138-R	60	M 20	15.5	138	16.5	15.5	18	17	2	10	50	493

GN 6311.6-G

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	l3	l4	l5	s	sw	Statisk belastning [KN]	
GN.16032	GN 6311.6-50-M10-37-G	50	M 10	8	37	12.5	11.5	14	13	2	5	14	150
GN.16035	GN 6311.6-50-M10-47-G	50	M 10	8	47	12.5	11.5	14	13	2	5	14	154
GN.16038	GN 6311.6-50-M10-57-G	50	M 10	8	57	12.5	11.5	14	13	2	5	14	160
GN.16041	GN 6311.6-50-M10-72-G	50	M 10	8	72	12.5	11.5	14	13	2	5	14	174
GN.16046	GN 6311.6-50-M12-41-G	50	M 12	8	41	12.5	11.5	14	13	2	6	14	160
GN.16049	GN 6311.6-50-M12-51-G	50	M 12	8	51	12.5	11.5	14	13	2	6	14	169
GN.16052	GN 6311.6-50-M12-61-G	50	M 12	8	61	12.5	11.5	14	13	2	6	14	173
GN.16055	GN 6311.6-50-M12-71-G	50	M 12	8	71	12.5	11.5	14	13	2	6	14	180
GN.16058	GN 6311.6-50-M12-91-G	50	M 12	8	91	12.5	11.5	14	13	2	6	14	196
GN.16061	GN 6311.6-50-M16-59-G	50	M 16	12	59	14.5	13.5	16	15	2	8	33	217
GN.16064	GN 6311.6-50-M16-69-G	50	M 16	12	69	14.5	13.5	16	15	2	8	33	226
GN.16067	GN 6311.6-50-M16-89-G	50	M 16	12	89	14.5	13.5	16	15	2	8	33	250
GN.16070	GN 6311.6-50-M16-114-G	50	M 16	12	114	14.5	13.5	16	15	2	8	33	285
GN.16073	GN 6311.6-60-M16-59-G	60	M 16	12	59	14.5	13.5	16	15	2	8	33	304
GN.16076	GN 6311.6-60-M16-69-G	60	M 16	12	69	14.5	13.5	16	15	2	8	33	313
GN.16079	GN 6311.6-60-M16-89-G	60	M 16	12	89	14.5	13.5	16	15	2	8	33	337
GN.16082	GN 6311.6-60-M16-114-G	60	M 16	12	114	14.5	13.5	16	15	2	8	33	372
GN.16086	GN 6311.6-60-M20-78-G	60	M 20	15.5	78	16.5	15.5	18	17	2	10	55	400
GN.16089	GN 6311.6-60-M20-88-G	60	M 20	15.5	88	16.5	15.5	18	17	2	10	55	418
GN.16092	GN 6311.6-60-M20-113-G	60	M 20	15.5	113	16.5	15.5	18	17	2	10	55	463
GN.16095	GN 6311.6-60-M20-138-G	60	M 20	15.5	138	16.5	15.5	18	17	2	10	55	514

