

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

CYLINDRISK PINNE

AISI 304 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för M5 försänkta skruvar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

CFBS-gångjärnet består av två element i olika storlekar och ett rotationsstift som sätts in vid monteringen.

De kan installeras på vikbara plåtdörrar, och det finns möjlighet att även applicera en tätning mellan dörren och karmen (se fig. 1).

MONTERINGSANVISNINGAR

- Sätt ihop de två elementen, ett på karmsidan och ett på dörrsidan.
- För in rotationsstiftet med ett lämpligt verktyg från den sida som inte är lettrad tills det låses i läge i gångjärns kroppen.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)



Max 180° (0° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytor är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkelgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer (se sidan -).



	Axiell belastning		Radiell belastning		90° vinklad belastning	
Motståndskrafts-tester						
Benämning	Maxlast Ea [N]	Belastning vid brott Ra [N]	Maxlast Er [N]	Belastning vid brott Rr [N]	Maxlast E90 [N]	Belastning vid brott R90 [N]
CFBS.75-13 SH-5	500	3400	2000	3200	1500	2800
CFBS.75-18 SH-5	600	4500	2000	3200	1000	3500
CFBS.75-23 SH-5	800	4500	2000	3200	900	3500



Kod	Benämning	L	B	d1	h2	f±0.25	f1 ±0.25	H	h1	h3	h4	h5	h6	b1	b2	d	C# [Nm]	Δ
422551	CFBS.75-13 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	24	13	17	9	16	19	13	14.5	5	4	40
422553	CFBS.75-19 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	30	19	23	15	22	25	13	14.5	5	4	47
422555	CFBS.75-23 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	34.5	23.5	27.5	19.5	26.5	29.5	13	14.5	5	4	52