



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart eller grå RAL 7040 (C33), matt yta.

CYLINDRISK PINNE

Självmörjande glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för M6 försänkta skruvar.

- **CFGY-D**: sprint monterad på den högra gångjärnsskroppen.
- **CFGY-S**: sprint monterad på den vänstra gångjärnsskroppen.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Denna typ av gångjärn är avsedd för användning på aluminiumprofiler från 40 mm, med slitsdimensioner 8-10 mm.

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)



Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer (se sidan 1298).





ELESA Original design




CFGY-D

CFGY-S



	Axiell belastning		Radiell belastning		90° vinklad belastning	
Resistens tester						
Benämning	Maxlast Ea [N]	Belastning vid brott Ra [N]	Maxlast Er [N]	Belastning vid brott Rr [N]	Maxlast E90 [N]	Belastning vid brott R90 [N]
CFGY.40/40	190	1020	190	930	170	830



CFGY-D

Kod	Benämning	Kod	Benämning	L	B	f1±0.25	H	h1	h2	h3	a	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
423981	CFGY.40/40 SH-6-D-8	423981-C33	CFGY.40/40 SH-6-D-8-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	8	28	6	6.5	12.5	5	20
423985	CFGY.40/40 SH-6-D-10	423985-C33	CFGY.40/40 SH-6-D-10-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	10	28	6	6.5	12.5	5	20

CFGY-S

Kod	Benämning	Kod	Benämning	L	B	f1±0.25	H	h1	h2	h3	a	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
423982	CFGY.40/40 SH-6-S-8	423982-C33	CFGY.40/40 SH-6-S-8-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	8	28	6	6.5	12.5	5	20
423986	CFGY.40/40 SH-6-S-10	423986-C33	CFGY.40/40 SH-6-S-10-C33	32	60	40.5	14.5	7.5	7	4	10	28	6	6.5	12.5	5	20