



MATERIAL

Härdat stål, klass 10.9 (draghållfasthet 1000 N/mm ²).

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 709.7-B**: kula i härdat stål med plan kontaktyta (54 +2 HRC).
- **GN 709.7-K**: kula i acetalplast baserad (POM) teknopolymer med plan yta, naturlig färg.
- **GN 709.7-R**: kula i härdat stål med plan räfflad kontaktyta (54+2 HRC).



TÄTNINGSRING

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 709.7 kultrycksskruvar är lämpliga för fastspänning av delar som ska bearbetas. Den plana ytan (icke vändbar) gör det möjligt att kompensera för eventuell snedställning av kontaktytorna på upp till 10°.

O-ringen håller kulan på plats och förhindrar inträngning av smuts.



Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.13	l2	△△
GN.36913	GN 709.7-10-12-B	10	M4	6	7	12	5.6	7
GN.36916	GN 709.7-10-25-B	10	M4	6	7	25	18.6	14
GN.36921	GN 709.7-13-16-B	13	M5	8.5	10	16	7.2	15
GN.36924	GN 709.7-13-25-B	13	M5	8.5	10	25	16.2	24
GN.36914	GN 709.7-10-12-K	10	M4	6	7	12	5.6	5
GN.36917	GN 709.7-10-25-K	10	M4	6	7	25	18.6	12
GN.36922	GN 709.7-13-16-K	13	M5	8.5	10	16	7.2	15
GN.36925	GN 709.7-13-25-K	13	M5	8.5	10	25	16.2	20
GN.36915	GN 709.7-10-12-R	10	M4	6	7	12	5.6	7
GN.36918	GN 709.7-10-25-R	10	M4	6	7	25	18.6	14
GN.36923	GN 709.7-13-16-R	13	M5	8.5	10	16	7.2	16
GN.36926	GN 709.7-13-25-R	13	M5	8.5	10	25	16.2	23