

**1 GÄNGAD KROPP**

Svartoxiderat stål.

**2 LÅSPINNE**

Svarvat och nitrerat stål.

Föreslagen tolerans för hålet för låspinnen = H7.

**3 FJÄDER**

AISI 301 rostfritt stål.

**4 KONTERMUTTER**

Svartoxiderat stål.

**5 SPAK**

Svartoxiderat stål.

**6 SPAKÖVERDRAG**

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

**7 STANDARDUTFÖRANDE**











- **GN 721:** utan viloläge.
- **GN 721.1:** med ett urtag i den returerade positionen.


Version index:

- **RA:** låspinnen dras tillbaka genom rotation moturs, utan kontermutter.
- **RAK:** låspinnen dras tillbaka genom rotation moturs, med kontermutter.
- **LA:** låspinnen dras tillbaka genom rotation medurs, utan kontermutter.
- **LAK:** låspinnen dras tillbaka genom rotation medurs, med kontermutter.
- **RB:** låspinnen dras tillbaka genom rotation moturs, utan kontermutter, med spaköverdrag.
- **RBK:** låspinnen dras tillbaka genom rotation moturs, med kontermutter, med spaköverdrag.
- **LB:** låspinnen dras tillbaka genom rotation medurs, utan kontermutter, med spaköverdrag.
- **LBK:** låspinnen dras tillbaka genom rotation medurs, med kontermutter, med spaköverdrag.

**8 KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

GN 721 och GN 721.1 inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt. Genom att rotera spaken 180° dras låspinnen in. I GN 721.1 utförandet hålls spaken i detta läge genom ett urtag.

**RA****RAK****LA****LAK****RB****RBK****LB****LBK**



GN 721-RA

GN 721-RAK

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1 -0.02 -0.04	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	△
GN.39519	GN 721-5-M10X1-RA	GN.39559	GN 721-5-M10X1-RAK	5	M10X1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39520	GN 721-6-M12X1,5-RA	GN.39560	GN 721-6-M12X1,5-RAK	6	M12X1,5	12	47	8	26	26	8	18	30
GN.39521	GN 721-8-M16X1,5-RA	GN.39561	GN 721-8-M16X1,5-RAK	8	M16X1,5	16	56	10	30	32	11	29	64
GN.39522	GN 721-10-M20X1,5-RA	GN.39562	GN 721-10-M20X1,5-RAK	10	M20X1,5	20	69	12	37	37	21	57	129

GN 721-LA

GN 721-LAK

GN.39511	GN 721-5-M10X1-LA	GN.39551	GN 721-5-M10X1-LAK	5	M10X1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39512	GN 721-6-M12X1,5-LA	GN.39552	GN 721-6-M12X1,5-LAK	6	M12X1,5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39513	GN 721-8-M16X1,5-LA	GN.39553	GN 721-8-M16X1,5-LAK	8	M16X1,5	16	56	10	30	32	11	29	65
GN.39514	GN 721-10-M20X1,5-LA	GN.39554	GN 721-10-M20X1,5-LAK	10	M20X1,5	20	69	12	37	37	21	57	12

GN 721-RB

GN 721-RBK

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1 -0.02 -0.04	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	△
GN.39524	GN 721-6-M12X1,5-RB	GN.39564	GN 721-6-M12X1,5-RBK	6	M12X1,5	12	47	8	26	32	8	18	31
GN.39525	GN 721-8-M16X1,5-RB	GN.39565	GN 721-8-M16X1,5-RBK	8	M16X1,5	16	56	10	30	42	11	29	66
GN.39526	GN 721-10-M20X1,5-RB	GN.39566	GN 721-10-M20X1,5-RBK	10	M20X1,5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721-LB

GN 721-LBK

GN.39516	GN 721-6-M12X1,5-LB	GN.39556	GN 721-6-M12X1,5-LBK	6	M12X1,5	12	47	8	26	32	8	18	30
GN.39517	GN 721-8-M16X1,5-LB	GN.39557	GN 721-8-M16X1,5-LBK	8	M16X1,5	16	56	10	30	42	11	29	67
GN.39518	GN 721-10-M20X1,5-LB	GN.39558	GN 721-10-M20X1,5-LBK	10	M20X1,5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721.1-RA

GN 721.1-RAK

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1 -0.02 -0.04	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	△
GN.39619	GN 721.1-5-M10X1-RA	GN.39659	GN 721.1-5-M10X1-RAK	5	M10X1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39620	GN 721.1-6-M12X1,5-RA	GN.39660	GN 721.1-6-M12X1,5-RAK	6	M12X1,5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39621	GN 721.1-8-M16X1,5-RA	GN.39661	GN 721.1-8-M16X1,5-RAK	8	M16X1,5	16	56	10	30	32	11	29	66
GN.39622	GN 721.1-10-M20X1,5-RA	GN.39662	GN 721.1-10-M20X1,5-RAK	10	M20X1,5	20	69	12	37	37	21	57	129

GN 721.1-LA

GN 721.1-LAK

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1 -0.02 -0.04	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	△
GN.39611	GN 721.1-5-M10X1-LA	GN.39651	GN 721.1-5-M10X1-LAK	5	M10X1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39612	GN 721.1-6-M12X1,5-LA	GN.39652	GN 721.1-6-M12X1,5-LAK	6	M12X1,5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39613	GN 721.1-8-M16X1,5-LA	GN.39653	GN 721.1-8-M16X1,5-LAK	8	M16X1,5	16	56	10	30	32	11	29	66
GN.39614	GN 721.1-10-M20X1,5-LA	GN.39654	GN 721.1-10-M20X1,5-LAK	10	M20X1,5	20	69	12	37	37	21	57	129

GN 721.1-RB

GN 721.1-RBK

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1 -0.02 -0.04	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	△
GN.39624	GN 721.1-6-M12X1,5-RB	GN.39664	GN 721.1-6-M12X1,5-RBK	6	M12X1,5	12	47	8	26	32	8	18	32
GN.39625	GN 721.1-8-M16X1,5-RB	GN.39665	GN 721.1-8-M16X1,5-RBK	8	M16X1,5	16	56	10	30	42	11	29	68
GN.39626	GN 721.1-10-M20X1,5-RB	GN.39666	GN 721.1-10-M20X1,5-RBK	10	M20X1,5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721.1-LB

GN 721.1-LBK

GN.39616	GN 721.1-6-M12X1,5-LB	GN.39656	GN 721.1-6-M12X1,5-LBK	6	M12X1,5	12	47	8	26	32	8	18	32
GN.39617	GN 721.1-8-M16X1,5-LB	GN.39657	GN 721.1-8-M16X1,5-LBK	8	M16X1,5	16	56	10	30	42	11	29	68
GN.39618	GN 721.1-10-M20X1,5-LB	GN.39658	GN 721.1-10-M20X1,5-LBK	10	M20X1,5	20	69	12	37	52	21	57	133

* Fjäderförspänning

Fjäder maximal belastning