



FÄSTPLATTA

Förkromat stål, matt yta.

LÅSMUTTER

Förzinkat stål.

KNOPP

Räfflad aluminiumprofil, eloxerad, svart färg.

BUSSNING

Naturligt stål.

CENTRUMLOCK

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, ljusgrå färg.

NUMRERING PÅ BASEN

- 10 streck (D=27) som motsvarar 10 varv.
- 15 streck (D = 34) som motsvarar 15 varv.
- Varje markering motsvarar 1 mm linjär rörelse.
- Laser-gravyr i svart färg i motsats till den kromade ytan på basen.

NUMRERING PÅ INSTÄLLNINGSVREDET

- 50 streck numrerade från 0.1 ... till 0.9.
- Varje markering motsvarar 0.02 mm axiell rörelse.
- Laser-gravering i motsats till den svarta ytan på inställningsvredet.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 727-A**: bas med hål för monteringskruvar koaxiellt med axeln.
- **GN 727-B**: bas med hål för monteringskruvarna vinkelrät mot axeln.
- **GN 727-S1**: fastsättning med mutter
- Index för typ av gradering:
- **SR**: värden ökade med medurs rotation.
- **SL**: värden ökade med moturs rotation.



KÄNNETECKEN



GN 727 inställningsvred tillåter axiella justeringar, till exempel en stoppanordning.

GN 727-S1 utförande är lämplig för montering på plåtar med begränsad tjocklek (från 2 till 8 mm).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Täcklockets yta kan anpassas genom tampongtryckning med ord, märken, grafiska symboler, osv...i olika färger.





GN 727-A

Kod	Benämning	d1 f7	d2	d3	d4	d5	d6	d7	b1	b2	k1	l1+0.2	l2	l3	l4	h	w	⚖
GN.30561	GN 727-27-A-SR	27	M6	M12x1	6.4	18	4.3	38	10	20	28	54	19.5	37.5	0.5	4.3	10	110
GN.30565	GN 727-27-A-SL	27	M6	M12x1	6.4	18	4.3	38	10	20	28	54	19.5	37.5	0.5	4.3	10	110
GN.30571	GN 727-34-A-SR	34	M8	M16x1	8.5	23	5.3	40	11	25	36	67	23.5	45.5	0.5	4.2	15	210
GN.30575	GN 727-34-A-SL	34	M8	M16x1	8.5	23	5.3	40	11	25	36	67	23.5	45.5	0.5	4.2	15	210

GN 727-B

Kod	Benämning	d1 f7	d2	d3	d4	d5	d6	d7	b1	b2	k2	l1+0.2	l2	l3	l4	h	w	⚖
GN.30562	GN 727-27-B-SR	27	M6	M12x1	6.4	18	4.3	38	10	20	22	54	19.5	37.5	0.5	4.3	10	105
GN.30566	GN 727-27-B-SL	27	M6	M12x1	6.4	18	4.3	38	10	20	22	54	19.5	37.5	0.5	4.3	10	105
GN.30572	GN 727-34-B-SR	34	M8	M16x1	8.5	23	5.3	40	11	25	30	67	23.5	45.5	0.5	4.2	15	200
GN.30576	GN 727-34-B-SL	34	M8	M16x1	8.5	23	5.3	40	11	25	30	67	23.5	45.5	0.5	4.2	15	200

GN 727-S1

Kod	Benämning	d1 f7	d2	d3	d4	d5	d8-0.05	d9	l1+0.2	l2	l3	l5	h	s	w	⚖
GN.30564	GN 727-27-S1-SR	27	M6	M12x1	6.4	18	19	12.5	54	19.5	37.5	1	4.3	22	10	101
GN.30563	GN 727-27-S1-SL	27	M6	M12x1	6.4	18	19	12.5	54	19.5	37.5	1	4.3	22	10	101
GN.30574	GN 727-34-S1-SR	34	M8	M16x1	8.5	23	24	18.3	67	23.5	45.5	1	4.2	27	15	206
GN.30573	GN 727-34-S1-SL	34	M8	M16x1	8.5	23	24	18.3	67	23.5	45.5	1	4.2	27	15	206