



CENTRUMDEL

Svartoxiderat stål.

CENTRUMLOCK

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, ljusgrå färg.

ARM

Svartoxiderat stål stål med cylindriskt handtag I.280 (se sidan 394) i Duroplast.


STANDARDUTFÖRANDE

Brotschat genomgående hål H7.

- GN 750-M: centromlock med svart index.
- GN 750-N: slätt centrumlock.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Fyrkantigt hål (GN 750-V), se Tekniska data sidan A-16.
- Genomgående hål och kilspår (GN 750-K) i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9 (se sidan A-16).



Kod	Benämning	d1	l	d2 H7	h1	h2	h3	h4	d3	d4	d5	d6	Δ
GN.19101	GN 750-32-B10-M	32	84	10	21	15	4.2	43	25	23	18	8	123
GN.19105	GN 750-32-B10-N	32	84	10	21	15	4.2	43	25	23	18	8	123
GN.19111	GN 750-40-B12-M	40	106	12	25	19	4	54	32	30	21	9	232
GN.19115	GN 750-40-B12-N	40	106	12	25	19	4	54	32	30	21	9	232
GN.19121	GN 750-50-B14-M	50	130	14	28	22	3.8	63	40	37.5	23	11	412
GN.19125	GN 750-50-B14-N	50	130	14	28	22	3.8	63	40	37.5	23	11	412

