

HUVUDSPECIFIKATIONER

Rostfritt stål **NI**
AISI 304 (A2)



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Oförlovrbara insexskruvar GN 912.2 i rostfritt stål kan användas för att förhindra förlust av den räfflade skruven tack vare den försänkta delen d3 av tappen. Detta ger en "låsnings av fästelementet" enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.

Vid användning måste vart och ett av de två element som ska monteras förses med gängade borrhål med gången d1, i stället för ett enda gängat borrhål. Dessutom måste ett frigångshål på d4 borras på en sida eller bägge sidorna. Beroende på konstruktion och erforderlig infästningslängd a1 ... a3 hos den komponent som ska fästas finns ett antal monteringsalternativ enligt nedan.



Monteringsalternativ



Kod	Benämning	d1	d2	d3-0.3	d4	a1	a2	a3	k	l1	l2	l3	sw	1
GN.13571	GN 912.2-M3-12-NI	M3	5.5	2.2	3.5	1.5 + 3	3 + 6.5	6.5 + 8	3	12	4	1.5	2.5	1
GN.13572	GN 912.2-M3-16-NI	M3	5.5	2.2	3.5	3 + 7	7 + 8	8 + 12	3	16	4	1.5	2.5	2
GN.13573	GN 912.2-M4-16-NI	M4	7	3	4.5	2 + 5	5 + 8	8 + 11	4	16	5	2	3	3
GN.13574	GN 912.2-M4-20-NI	M4	7	3	4.5	5 + 9	9 + 11	11 + 15	4	20	5	2	3	4
GN.13575	GN 912.2-M5-20-NI	M5	8.5	3.9	5.5	2.5 + 6	6 + 10.5	10.5 + 14	5	20	6	2.5	4	5
GN.13576	GN 912.2-M5-25-NI	M5	8.5	3.9	5.5	6 + 11	11 + 14	14 + 19	5	25	6	2.5	4	6
GN.13577	GN 912.2-M6-25-NI	M6	10	4.5	6.5	3 + 7	7 + 13	13 + 17	6	25	8	3	5	7
GN.13578	GN 912.2-M6-30-NI	M6	10	4.5	6.5	7 + 12	12 + 17	17 + 22	6	30	8	3	5	8
GN.13579	GN 912.2-M8-30-NI	M8	13	6.3	8.5	4 + 8	8 + 16	16 + 20	8	30	10	4	6	17
GN.13580	GN 912.2-M8-35-NI	M8	13	6.3	8.5	8 + 13	13 + 20	20 + 25	8	35	10	4	6	19
GN.13581	GN 912.2-M8-40-NI	M8	13	6.3	8.5	13 + 18	18 + 25	25 + 30	8	40	10	4	6	21