

**MATERIAL**

Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (**SW**) eller grå färg RAL 9006 (**SR**), matt yta.

FJÄDERFÄSTELEMENT

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

HÖGSTA ARBETSTEMPERATUR

80°C.

RETURFJÄDER

AISI 302 rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för försänkta skruvar.

- **CMMR-NC**: maximalt returmoment 1 Nm (180°), hållmoment 0,5 Nm (på 0°).

- **CMMR-NO**: maximalt returmoment 0,75 Nm (vid 0°), hållmoment 0,25 Nm (på 180°).

VRIDNINGSVINKEL (UNGEFÄRLIGT VÄRDE)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

CMMR-gångjärnet används för automatisk återstängning eller återöppning av dörren med hjälp av retur fjädern.




Momentet varierar progressivt med gångjärnets öppnings- och stängningsvinkel.

Vid specifika utmattningstester genomgick retur fjädern över 100 000 cykler utan att momentvärdena förändrades.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- PCM-SP: distansplattor för gångjärn (se sidan -).

- PCM-TH: plattor för montage av gångjärn (se sidan -).

**CMMR-NC**

Kod	Benämning	L	d3	f	H	h1	h2	b1	△
428783	CMMR.60-NC-SW	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	20	150
428781	CMMR.60-NC-SR	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	20	150

CMMR-NO

Kod	Benämning	L	d3	f	H	h1	h2	b1	△
428787	CMMR.60-NO-SW	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	20	150
428785	CMMR.60-NO-SR	60	8.3	36	18.5	9.5	7.5	20	150