



1

SPAK

Svartoxiderat stål.



2

HANDTAG

Typ PLX. (se sidan 386) Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.



3

SKRUV

Nitrerat och svartoxiderat stål.



4

BRICKA

Härdat stål.



5

SPIRALFORMAD KAM

Härdat stål.



6

STYRBUSSNING (UTFÖRANDE GN 918.2-KVS, GN 918.2-GVS, GN 918.2-SKS)

Härdat stål.



7

GÄNGAD BUSSNING (UTFÖRANDE GN 918.2-KVB, GN 918.2-GVB, GN 918.2-SKB)

Härdat stål.



8

STANDARDUTFÖRANDE

Gängad tapp i nitrerat stål:

- **GN 918.2-KV**: med vinklad spak
- **GN 918.2-GV**: med rak spak.
- **GN 918.2-SK**: med sexkant.



9

Skruv med cylindriskt huvud på operatörsidan:

- **GN 918.2-KVS**: med vinklad spak
- **GN 918.2-GVS**: med rak spak.
- **GN 918.2-SKS**: med sexkant.



10

Skruv med cylindriskt huvud på bakre sidan:

- **GN 918.2-KVB**: med vinklad spak
- **GN 918.2-GVB**: med rak spak.
- **GN 918.2-SKB**: med sexkant.



11

Suffix för låsningens riktning:

- **L**: låsning moturs.
- **R**: låsning medurs (version som visas i ritningarna).



12

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 918.2 kamlåsspakar har en kilformad omkretsytta och gör det möjligt att uppnå höga låskrafter med snabb och säker låsnings-upplåsningsfunktion.



13

Tack vare den lägre lutningsvinkeln (kamvinkeln) är systemet självlåsnande.



14

Spaken är ansluten till excentern med hjälp av en kuggkrans som ger exakt positionering samtidigt som skruven lossas.



15

Brickan eliminerar behovet av dyra komponenter med invändig gänga och därför kan skruven användas direkt tillsammans med en T-mutter för fästplattor.



16



17



18










19

**GN 918.2 L/R**

Förflyttning 253,8°

Förflyttning 248,2°





GN 918.2-KV


Kod	Benämning	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h4	h5	⚖
GN.31815	GN 918.2-40-KV-L	25	40	M8	24	20	8	100	10	31	55	31	178
GN.31816	GN 918.2-40-KV-R	25	40	M8	24	20	8	100	10	31	55	31	232
GN.31820	GN 918.2-50-KV-L	30	50	M10	28	24	11	116	12	35	62	36	292
GN.31821	GN 918.2-50-KV-R	30	50	M10	28	24	11	116	12	35	62	36	292

GN 918.2-GV

Kod	Benämning	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h5	h7	⚖
GN.82751	GN 918.2-40-GV-L	25	40	M8	24	20	8	100	10	31	31	0.2	177
GN.82771	GN 918.2-40-GV-R	25	40	M8	24	20	8	100	10	31	31	0.2	177
GN.82981	GN 918.2-50-GV-L	30	50	M10	28	24	11	116	12	35	36	0.2	292
GN.83001	GN 918.2-50-GV-R	30	50	M10	28	24	11	116	12	35	36	0.2	292


GN 918.2-SK

Kod	Benämning	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	h1	h3	h7	sw	⚖
GN.82895	GN 918.2-40-SK-L	40	M8	24	20	8	10	21.5	0.2	15	86
GN.82915	GN 918.2-40-SK-R	40	M8	24	20	8	10	21.5	0.2	15	86
GN.83111	GN 918.2-50-SK-L	50	M10	28	24	11	12	24.5	0.2	19	53
GN.83131	GN 918.2-50-SK-R	50	M10	28	24	11	12	24.5	0.2	19	53





Maskinkomponenter

3



GN 918.2-KVS


Kod	Benämning	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h4	h7	Δ
GN.82861	GN 918.2-40-KVS-L-10	25	40	M6	24	20	10	100	10	36	55	0.2	180
GN.82862	GN 918.2-40-KVS-L-15	25	40	M6	24	20	15	100	10	36	55	0.2	181
GN.82863	GN 918.2-40-KVS-L-20	25	40	M6	24	20	20	100	10	36	55	0.2	182
GN.82864	GN 918.2-40-KVS-L-25	25	40	M6	24	20	25	100	10	36	55	0.2	183
GN.82865	GN 918.2-40-KVS-L-30	25	40	M6	24	20	30	100	10	36	55	0.2	184
GN.82866	GN 918.2-40-KVS-L-40	25	40	M6	24	20	40	100	10	36	55	0.2	186
GN.82867	GN 918.2-40-KVS-L-45	25	40	M6	24	20	45	100	10	36	55	0.2	186
GN.82868	GN 918.2-40-KVS-L-50	25	40	M6	24	20	50	100	10	36	55	0.2	187
GN.82869	GN 918.2-40-KVS-L-60	25	40	M6	24	20	60	100	10	36	55	0.2	189
GN.82870	GN 918.2-40-KVS-L-65	25	40	M6	24	20	65	100	10	36	55	0.2	191
GN.82871	GN 918.2-40-KVS-L-70	25	40	M6	24	20	70	100	10	36	55	0.2	193
GN.82872	GN 918.2-40-KVS-L-80	25	40	M6	24	20	80	100	10	36	55	0.2	194
GN.82873	GN 918.2-40-KVS-L-90	25	40	M6	24	20	90	100	10	36	55	0.2	197
GN.82876	GN 918.2-40-KVS-R-10	25	40	M6	24	20	10	100	10	36	55	0.2	180
GN.82877	GN 918.2-40-KVS-R-15	25	40	M6	24	20	15	100	10	36	55	0.2	181
GN.82878	GN 918.2-40-KVS-R-20	25	40	M6	24	20	20	100	10	36	55	0.2	182
GN.82879	GN 918.2-40-KVS-R-25	25	40	M6	24	20	25	100	10	36	55	0.2	183
GN.82880	GN 918.2-40-KVS-R-30	25	40	M6	24	20	30	100	10	36	55	0.2	184
GN.82881	GN 918.2-40-KVS-R-40	25	40	M6	24	20	40	100	10	36	55	0.2	186
GN.82882	GN 918.2-40-KVS-R-45	25	40	M6	24	20	45	100	10	36	55	0.2	186
GN.82883	GN 918.2-40-KVS-R-50	25	40	M6	24	20	50	100	10	36	55	0.2	187
GN.82884	GN 918.2-40-KVS-R-60	25	40	M6	24	20	60	100	10	36	55	0.2	189
GN.82885	GN 918.2-40-KVS-R-65	25	40	M6	24	20	65	100	10	36	55	0.2	191
GN.82886	GN 918.2-40-KVS-R-70	25	40	M6	24	20	70	100	10	36	55	0.2	193
GN.82887	GN 918.2-40-KVS-R-80	25	40	M6	24	20	80	100	10	36	55	0.2	194
GN.82888	GN 918.2-40-KVS-R-90	25	40	M6	24	20	90	100	10	36	55	0.2	197
GN.83081	GN 918.2-50-KVS-L-12	30	50	M8	28	24	12	116	12	41	62	0.2	292
GN.83082	GN 918.2-50-KVS-L-22	30	50	M8	28	24	22	116	12	41	62	0.2	296
GN.83083	GN 918.2-50-KVS-L-32	30	50	M8	28	24	32	116	12	41	62	0.2	300
GN.83084	GN 918.2-50-KVS-L-42	30	50	M8	28	24	42	116	12	41	62	0.2	303
GN.83085	GN 918.2-50-KVS-L-52	30	50	M8	28	24	52	116	12	41	62	0.2	308
GN.83086	GN 918.2-50-KVS-L-62	30	50	M8	28	24	62	116	12	41	62	0.2	311
GN.83087	GN 918.2-50-KVS-L-72	30	50	M8	28	24	72	116	12	41	62	0.2	315
GN.83088	GN 918.2-50-KVS-L-82	30	50	M8	28	24	82	116	12	41	62	0.2	319
GN.83089	GN 918.2-50-KVS-L-92	30	50	M8	28	24	92	116	12	41	62	0.2	321
GN.83090	GN 918.2-50-KVS-L-102	30	50	M8	28	24	102	116	12	41	62	0.2	319
GN.83091	GN 918.2-50-KVS-L-112	30	50	M8	28	24	112	116	12	41	62	0.2	328
GN.83096	GN 918.2-50-KVS-R-12	30	50	M8	28	24	12	116	12	41	62	0.2	292
GN.83097	GN 918.2-50-KVS-R-22	30	50	M8	28	24	22	116	12	41	62	0.2	296
GN.83098	GN 918.2-50-KVS-R-32	30	50	M8	28	24	32	116	12	41	62	0.2	300
GN.83099	GN 918.2-50-KVS-R-42	30	50	M8	28	24	42	116	12	41	62	0.2	303
GN.83100	GN 918.2-50-KVS-R-52	30	50	M8	28	24	52	116	12	41	62	0.2	308
GN.83101	GN 918.2-50-KVS-R-62	30	50	M8	28	24	62	116	12	41	62	0.2	311
GN.83102	GN 918.2-50-KVS-R-72	30	50	M8	28	24	72	116	12	41	62	0.2	315
GN.83103	GN 918.2-50-KVS-R-82	30	50	M8	28	24	82	116	12	41	62	0.2	319
GN.83104	GN 918.2-50-KVS-R-92	30	50	M8	28	24	92	116	12	41	62	0.2	321
GN.83105	GN 918.2-50-KVS-R-102	30	50	M8	28	24	102	116	12	41	62	0.2	319
GN.83106	GN 918.2-50-KVS-R-112	30	50	M8	28	24	112	116	12	41	62	0.2	328



GN 918.2-GVS


Kod	Benämning	d3	d1-0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h5	h7	△
GN.82791	GN 918.2-40-GVS-L-10	25	40	M6	24	20	10	100	10	36	31	0.2	179
GN.82792	GN 918.2-40-GVS-L-15	25	40	M6	24	20	15	100	10	36	31	0.2	179
GN.82793	GN 918.2-40-GVS-L-20	25	40	M6	24	20	20	100	10	36	31	0.2	181
GN.82794	GN 918.2-40-GVS-L-25	25	40	M6	24	20	25	100	10	36	31	0.2	181
GN.82795	GN 918.2-40-GVS-L-30	25	40	M6	24	20	30	100	10	36	31	0.2	183
GN.82796	GN 918.2-40-GVS-L-40	25	40	M6	24	20	40	100	10	36	31	0.2	184
GN.82797	GN 918.2-40-GVS-L-45	25	40	M6	24	20	45	100	10	36	31	0.2	185
GN.82798	GN 918.2-40-GVS-L-50	25	40	M6	24	20	50	100	10	36	31	0.2	185
GN.82799	GN 918.2-40-GVS-L-60	25	40	M6	24	20	60	100	10	36	31	0.2	187
GN.82800	GN 918.2-40-GVS-L-65	25	40	M6	24	20	65	100	10	36	31	0.2	189
GN.82801	GN 918.2-40-GVS-L-70	25	40	M6	24	20	70	100	10	36	31	0.2	191
GN.82802	GN 918.2-40-GVS-L-80	25	40	M6	24	20	80	100	10	36	31	0.2	193
GN.82803	GN 918.2-40-GVS-L-90	25	40	M6	24	20	90	100	10	36	31	0.2	195
GN.82806	GN 918.2-40-GVS-R-10	25	40	M6	24	20	10	100	10	36	31	0.2	179
GN.82807	GN 918.2-40-GVS-R-15	25	40	M6	24	20	15	100	10	36	31	0.2	179
GN.82808	GN 918.2-40-GVS-R-20	25	40	M6	24	20	20	100	10	36	31	0.2	181
GN.82809	GN 918.2-40-GVS-R-25	25	40	M6	24	20	25	100	10	36	31	0.2	181
GN.82810	GN 918.2-40-GVS-R-30	25	40	M6	24	20	30	100	10	36	31	0.2	183
GN.82811	GN 918.2-40-GVS-R-40	25	40	M6	24	20	40	100	10	36	31	0.2	184
GN.82812	GN 918.2-40-GVS-R-45	25	40	M6	24	20	45	100	10	36	31	0.2	185
GN.82813	GN 918.2-40-GVS-R-50	25	40	M6	24	20	50	100	10	36	31	0.2	185
GN.82814	GN 918.2-40-GVS-R-60	25	40	M6	24	20	60	100	10	36	31	0.2	187
GN.82815	GN 918.2-40-GVS-R-65	25	40	M6	24	20	65	100	10	36	31	0.2	189
GN.82816	GN 918.2-40-GVS-R-70	25	40	M6	24	20	70	100	10	36	31	0.2	191
GN.82817	GN 918.2-40-GVS-R-80	25	40	M6	24	20	80	100	10	36	31	0.2	193
GN.82818	GN 918.2-40-GVS-R-90	25	40	M6	24	20	90	100	10	36	31	0.2	195
GN.83021	GN 918.2-50-GVS-L-12	30	50	M8	28	24	12	116	12	41	36	0.2	292
GN.83022	GN 918.2-50-GVS-L-22	30	50	M8	28	24	22	116	12	41	36	0.2	296
GN.83023	GN 918.2-50-GVS-L-32	30	50	M8	28	24	32	116	12	41	36	0.2	300
GN.83024	GN 918.2-50-GVS-L-42	30	50	M8	28	24	42	116	12	41	36	0.2	303
GN.83025	GN 918.2-50-GVS-L-52	30	50	M8	28	24	52	116	12	41	36	0.2	308
GN.83026	GN 918.2-50-GVS-L-62	30	50	M8	28	24	62	116	12	41	36	0.2	311
GN.83027	GN 918.2-50-GVS-L-72	30	50	M8	28	24	72	116	12	41	36	0.2	315
GN.83028	GN 918.2-50-GVS-L-82	30	50	M8	28	24	82	116	12	41	36	0.2	319
GN.83029	GN 918.2-50-GVS-L-92	30	50	M8	28	24	92	116	12	41	36	0.2	321
GN.83030	GN 918.2-50-GVS-L-102	30	50	M8	28	24	102	116	12	41	36	0.2	319
GN.83031	GN 918.2-50-GVS-L-112	30	50	M8	28	24	112	116	12	41	36	0.2	328
GN.83036	GN 918.2-50-GVS-R-12	30	50	M8	28	24	12	116	12	41	36	0.2	292
GN.83037	GN 918.2-50-GVS-R-22	30	50	M8	28	24	22	116	12	41	36	0.2	296
GN.83038	GN 918.2-50-GVS-R-32	30	50	M8	28	24	32	116	12	41	36	0.2	300
GN.83039	GN 918.2-50-GVS-R-42	30	50	M8	28	24	42	116	12	41	36	0.2	303
GN.83040	GN 918.2-50-GVS-R-52	30	50	M8	28	24	52	116	12	41	36	0.2	308
GN.83041	GN 918.2-50-GVS-R-62	30	50	M8	28	24	62	116	12	41	36	0.2	311
GN.83042	GN 918.2-50-GVS-R-72	30	50	M8	28	24	72	116	12	41	36	0.2	315
GN.83043	GN 918.2-50-GVS-R-82	30	50	M8	28	24	82	116	12	41	36	0.2	319
GN.83044	GN 918.2-50-GVS-R-92	30	50	M8	28	24	92	116	12	41	36	0.2	321
GN.83045	GN 918.2-50-GVS-R-102	30	50	M8	28	24	102	116	12	41	36	0.2	319
GN.83046	GN 918.2-50-GVS-R-112	30	50	M8	28	24	112	116	12	41	36	0.2	328







Maskinkomponenter

5






GN 918.2-SKS

Kod	Benämning	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	h1	h3	h7	sw	△
GN.82941	GN 918.2-40-SKS-L-15	40	M6	24	20	15	10	26	0.2	15	90
GN.82942	GN 918.2-40-SKS-L-20	40	M6	24	20	20	10	26	0.2	15	90
GN.82943	GN 918.2-40-SKS-L-25	40	M6	24	20	25	10	26	0.2	15	92
GN.82944	GN 918.2-40-SKS-L-30	40	M6	24	20	30	10	26	0.2	15	92
GN.82945	GN 918.2-40-SKS-L-35	40	M6	24	20	35	10	26	0.2	15	94
GN.82946	GN 918.2-40-SKS-L-40	40	M6	24	20	40	10	26	0.2	15	95
GN.82947	GN 918.2-40-SKS-L-50	40	M6	24	20	50	10	26	0.2	15	96
GN.82948	GN 918.2-40-SKS-L-55	40	M6	24	20	55	10	26	0.2	15	96
GN.82949	GN 918.2-40-SKS-L-60	40	M6	24	20	60	10	26	0.2	15	98
GN.82950	GN 918.2-40-SKS-L-70	40	M6	24	20	70	10	26	0.2	15	100
GN.82951	GN 918.2-40-SKS-L-75	40	M6	24	20	75	10	26	0.2	15	102
GN.82952	GN 918.2-40-SKS-L-80	40	M6	24	20	80	10	26	0.2	15	104
GN.82953	GN 918.2-40-SKS-L-90	40	M6	24	20	90	10	26	0.2	15	106
GN.82956	GN 918.2-40-SKS-R-15	40	M6	24	20	15	10	26	0.2	15	90
GN.82957	GN 918.2-40-SKS-R-20	40	M6	24	20	20	10	26	0.2	15	90
GN.82958	GN 918.2-40-SKS-R-25	40	M6	24	20	25	10	26	0.2	15	92
GN.82959	GN 918.2-40-SKS-R-30	40	M6	24	20	30	10	26	0.2	15	92
GN.82960	GN 918.2-40-SKS-R-35	40	M6	24	20	35	10	26	0.2	15	94
GN.82961	GN 918.2-40-SKS-R-40	40	M6	24	20	40	10	26	0.2	15	95
GN.82962	GN 918.2-40-SKS-R-50	40	M6	24	20	50	10	26	0.2	15	96
GN.82963	GN 918.2-40-SKS-R-55	40	M6	24	20	55	10	26	0.2	15	96
GN.82964	GN 918.2-40-SKS-R-60	40	M6	24	20	60	10	26	0.2	15	98
GN.82965	GN 918.2-40-SKS-R-70	40	M6	24	20	70	10	26	0.2	15	100
GN.82966	GN 918.2-40-SKS-R-75	40	M6	24	20	75	10	26	0.2	15	102
GN.82967	GN 918.2-40-SKS-R-80	40	M6	24	20	80	10	26	0.2	15	104
GN.82968	GN 918.2-40-SKS-R-90	40	M6	24	20	90	10	26	0.2	15	106
GN.83151	GN 918.2-50-SKS-L-12	50	M8	28	24	12	12	31	0.2	19	58
GN.83152	GN 918.2-50-SKS-L-22	50	M8	28	24	22	12	31	0.2	19	62
GN.83153	GN 918.2-50-SKS-L-32	50	M8	28	24	32	12	31	0.2	19	66
GN.83154	GN 918.2-50-SKS-L-42	50	M8	28	24	42	12	31	0.2	19	69
GN.83155	GN 918.2-50-SKS-L-52	50	M8	28	24	52	12	31	0.2	19	74
GN.83156	GN 918.2-50-SKS-L-62	50	M8	28	24	62	12	31	0.2	19	77
GN.83157	GN 918.2-50-SKS-L-72	50	M8	28	24	72	12	31	0.2	19	81
GN.83158	GN 918.2-50-SKS-L-82	50	M8	28	24	82	12	31	0.2	19	85
GN.83159	GN 918.2-50-SKS-L-92	50	M8	28	24	92	12	31	0.2	19	87
GN.83160	GN 918.2-50-SKS-L-102	50	M8	28	24	102	12	31	0.2	19	85
GN.83161	GN 918.2-50-SKS-L-112	50	M8	28	24	112	12	31	0.2	19	94
GN.83166	GN 918.2-50-SKS-R-12	50	M8	28	24	12	12	31	0.2	19	58
GN.83167	GN 918.2-50-SKS-R-22	50	M8	28	24	22	12	31	0.2	19	62
GN.83168	GN 918.2-50-SKS-R-32	50	M8	28	24	32	12	31	0.2	19	66
GN.83169	GN 918.2-50-SKS-R-42	50	M8	28	24	42	12	31	0.2	19	69
GN.83170	GN 918.2-50-SKS-R-52	50	M8	28	24	52	12	31	0.2	19	74
GN.83171	GN 918.2-50-SKS-R-62	50	M8	28	24	62	12	31	0.2	19	77
GN.83172	GN 918.2-50-SKS-R-72	50	M8	28	24	72	12	31	0.2	19	81
GN.83173	GN 918.2-50-SKS-R-82	50	M8	28	24	82	12	31	0.2	19	85
GN.83174	GN 918.2-50-SKS-R-92	50	M8	28	24	92	12	31	0.2	19	87
GN.83175	GN 918.2-50-SKS-R-102	50	M8	28	24	102	12	31	0.2	19	85
GN.83176	GN 918.2-50-SKS-R-112	50	M8	28	24	112	12	31	0.2	19	94




GN 918.2-KVB

Kod	Benämning	d3	d1-0.5	d2	d4	d5	d6	l1 max	l2	l3	h1	h2	h5	h7	wmax	△
GN.82826	GN 918.2-40-KVB-L-12	25	40	M6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	181
GN.82827	GN 918.2-40-KVB-L-22	25	40	M6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	183
GN.82828	GN 918.2-40-KVB-L-27	25	40	M6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	184
GN.82829	GN 918.2-40-KVB-L-32	25	40	M6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	185
GN.82830	GN 918.2-40-KVB-L-37	25	40	M6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	186
GN.82831	GN 918.2-40-KVB-L-42	25	40	M6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	187
GN.82832	GN 918.2-40-KVB-L-47	25	40	M6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	188
GN.82833	GN 918.2-40-KVB-L-57	25	40	M6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	190
GN.82834	GN 918.2-40-KVB-L-62	25	40	M6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	190
GN.82835	GN 918.2-40-KVB-L-67	25	40	M6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	191
GN.82836	GN 918.2-40-KVB-L-77	25	40	M6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	193
GN.82837	GN 918.2-40-KVB-L-82	25	40	M6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	195
GN.82841	GN 918.2-40-KVB-R-12	25	40	M6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	181
GN.82842	GN 918.2-40-KVB-R-22	25	40	M6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	183
GN.82843	GN 918.2-40-KVB-R-27	25	40	M6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	184
GN.82844	GN 918.2-40-KVB-R-32	25	40	M6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	185
GN.82845	GN 918.2-40-KVB-R-37	25	40	M6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	186
GN.82846	GN 918.2-40-KVB-R-42	25	40	M6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	187
GN.82847	GN 918.2-40-KVB-R-47	25	40	M6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	188
GN.82848	GN 918.2-40-KVB-R-57	25	40	M6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	190
GN.82849	GN 918.2-40-KVB-R-62	25	40	M6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	190
GN.82850	GN 918.2-40-KVB-R-67	25	40	M6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	191
GN.82851	GN 918.2-40-KVB-R-77	25	40	M6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	193
GN.82852	GN 918.2-40-KVB-R-82	25	40	M6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	195
GN.83051	GN 918.2-50-KVB-L-10	30	50	M8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	296
GN.83052	GN 918.2-50-KVB-L-20	30	50	M8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	298
GN.83053	GN 918.2-50-KVB-L-30	30	50	M8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	302
GN.83054	GN 918.2-50-KVB-L-40	30	50	M8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	306
GN.83055	GN 918.2-50-KVB-L-50	30	50	M8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	310
GN.83056	GN 918.2-50-KVB-L-60	30	50	M8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	313
GN.83057	GN 918.2-50-KVB-L-70	30	50	M8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	318
GN.83058	GN 918.2-50-KVB-L-80	30	50	M8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	321
GN.83059	GN 918.2-50-KVB-L-90	30	50	M8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	325
GN.83060	GN 918.2-50-KVB-L-100	30	50	M8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	329
GN.83065	GN 918.2-50-KVB-R-10	30	50	M8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	296
GN.83066	GN 918.2-50-KVB-R-20	30	50	M8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	298
GN.83067	GN 918.2-50-KVB-R-30	30	50	M8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	302
GN.83068	GN 918.2-50-KVB-R-40	30	50	M8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	306
GN.83069	GN 918.2-50-KVB-R-50	30	50	M8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	310
GN.83070	GN 918.2-50-KVB-R-60	30	50	M8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	313
GN.83071	GN 918.2-50-KVB-R-70	30	50	M8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	318
GN.83072	GN 918.2-50-KVB-R-80	30	50	M8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	321
GN.83073	GN 918.2-50-KVB-R-90	30	50	M8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	325
GN.83074	GN 918.2-50-KVB-R-100	30	50	M8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	329



GN 918.2-GVB

Kod	Benämning	d3	d1-0.5	d2	d4	d5	d6	l1 max	l2	l3	h1	h2	h5	h7	wmax	△
GN.82756	GN 918.2-40-GVB-L-12	25	40	M6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	179
GN.82757	GN 918.2-40-GVB-L-22	25	40	M6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	181
GN.82758	GN 918.2-40-GVB-L-27	25	40	M6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	183
GN.82759	GN 918.2-40-GVB-L-32	25	40	M6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	183
GN.82760	GN 918.2-40-GVB-L-37	25	40	M6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	185
GN.82761	GN 918.2-40-GVB-L-42	25	40	M6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	185
GN.82762	GN 918.2-40-GVB-L-47	25	40	M6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	187
GN.82763	GN 918.2-40-GVB-L-57	25	40	M6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	188
GN.82764	GN 918.2-40-GVB-L-62	25	40	M6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	189
GN.82765	GN 918.2-40-GVB-L-67	25	40	M6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	189
GN.82766	GN 918.2-40-GVB-L-77	25	40	M6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	191
GN.82767	GN 918.2-40-GVB-L-82	25	40	M6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	193
GN.82776	GN 918.2-40-GVB-R-12	25	40	M6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	179
GN.82777	GN 918.2-40-GVB-R-22	25	40	M6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	181
GN.82778	GN 918.2-40-GVB-R-27	25	40	M6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	183
GN.82779	GN 918.2-40-GVB-R-32	25	40	M6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	183
GN.82780	GN 918.2-40-GVB-R-37	25	40	M6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	185
GN.82781	GN 918.2-40-GVB-R-42	25	40	M6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	185
GN.82782	GN 918.2-40-GVB-R-47	25	40	M6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	187
GN.82783	GN 918.2-40-GVB-R-57	25	40	M6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	188
GN.82784	GN 918.2-40-GVB-R-62	25	40	M6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	189
GN.82785	GN 918.2-40-GVB-R-67	25	40	M6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	189
GN.82786	GN 918.2-40-GVB-R-77	25	40	M6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	191
GN.82787	GN 918.2-40-GVB-R-82	25	40	M6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	193
GN.82986	GN 918.2-50-GVB-L-10	30	50	M8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	296
GN.82987	GN 918.2-50-GVB-L-20	30	50	M8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	298
GN.82988	GN 918.2-50-GVB-L-30	30	50	M8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	302
GN.82989	GN 918.2-50-GVB-L-40	30	50	M8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	306
GN.82990	GN 918.2-50-GVB-L-50	30	50	M8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	310
GN.82991	GN 918.2-50-GVB-L-60	30	50	M8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	313
GN.82992	GN 918.2-50-GVB-L-70	30	50	M8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	318
GN.82993	GN 918.2-50-GVB-L-80	30	50	M8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	321
GN.82994	GN 918.2-50-GVB-L-90	30	50	M8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	325
GN.82995	GN 918.2-50-GVB-L-100	30	50	M8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	329
GN.83006	GN 918.2-50-GVB-R-10	30	50	M8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	296
GN.83007	GN 918.2-50-GVB-R-20	30	50	M8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	298
GN.83008	GN 918.2-50-GVB-R-30	30	50	M8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	302
GN.83009	GN 918.2-50-GVB-R-40	30	50	M8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	306
GN.83010	GN 918.2-50-GVB-R-50	30	50	M8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	310
GN.83011	GN 918.2-50-GVB-R-60	30	50	M8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	313
GN.83012	GN 918.2-50-GVB-R-70	30	50	M8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	318
GN.83013	GN 918.2-50-GVB-R-80	30	50	M8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	321
GN.83014	GN 918.2-50-GVB-R-90	30	50	M8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	325
GN.83015	GN 918.2-50-GVB-R-100	30	50	M8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	329



GN 918.2-SKB

Kod	Benämning	d1 -0.5	d2	d4	d5	d6	l1 max	l3	h1	h3	h5	h7	wmax	sw	△
GN.82901	GN 918.2-40-SKB-L-12	40	M6	12	24	20	12	8.5	10	21	31	0.2	5	15	90
GN.82902	GN 918.2-40-SKB-L-22	40	M6	12	24	20	22	8.5	10	21	31	0.2	5	15	92
GN.82903	GN 918.2-40-SKB-L-27	40	M6	12	24	20	27	8.5	10	21	31	0.2	5	15	94
GN.82904	GN 918.2-40-SKB-L-32	40	M6	12	24	20	32	8.5	10	21	31	0.2	5	15	94
GN.82905	GN 918.2-40-SKB-L-37	40	M6	12	24	20	37	8.5	10	21	31	0.2	5	15	96
GN.82906	GN 918.2-40-SKB-L-42	40	M6	12	24	20	42	8.5	10	21	31	0.2	5	15	96
GN.82907	GN 918.2-40-SKB-L-47	40	M6	12	24	20	47	8.5	10	21	31	0.2	5	15	98
GN.82908	GN 918.2-40-SKB-L-57	40	M6	12	24	20	57	8.5	10	21	31	0.2	5	15	99
GN.82909	GN 918.2-40-SKB-L-62	40	M6	12	24	20	62	8.5	10	21	31	0.2	5	15	100
GN.82910	GN 918.2-40-SKB-L-67	40	M6	12	24	20	67	8.5	10	21	31	0.2	5	15	100
GN.82911	GN 918.2-40-SKB-L-77	40	M6	12	24	20	77	8.5	10	21	31	0.2	5	15	102
GN.82912	GN 918.2-40-SKB-L-82	40	M6	12	24	20	82	8.5	10	21	31	0.2	5	15	104
GN.82921	GN 918.2-40-SKB-R-12	40	M6	12	24	20	12	8.5	10	21	31	0.2	5	15	90
GN.82922	GN 918.2-40-SKB-R-22	40	M6	12	24	20	22	8.5	10	21	31	0.2	5	15	92
GN.82923	GN 918.2-40-SKB-R-27	40	M6	12	24	20	27	8.5	10	21	31	0.2	5	15	94
GN.82924	GN 918.2-40-SKB-R-32	40	M6	12	24	20	32	8.5	10	21	31	0.2	5	15	94
GN.82925	GN 918.2-40-SKB-R-37	40	M6	12	24	20	37	8.5	10	21	31	0.2	5	15	96
GN.82926	GN 918.2-40-SKB-R-42	40	M6	12	24	20	42	8.5	10	21	31	0.2	5	15	96
GN.82927	GN 918.2-40-SKB-R-47	40	M6	12	24	20	47	8.5	10	21	31	0.2	5	15	98
GN.82928	GN 918.2-40-SKB-R-57	40	M6	12	24	20	57	8.5	10	21	31	0.2	5	15	99
GN.82929	GN 918.2-40-SKB-R-62	40	M6	12	24	20	62	8.5	10	21	31	0.2	5	15	100
GN.82930	GN 918.2-40-SKB-R-67	40	M6	12	24	20	67	8.5	10	21	31	0.2	5	15	100
GN.82931	GN 918.2-40-SKB-R-77	40	M6	12	24	20	77	8.5	10	21	31	0.2	5	15	102
GN.82932	GN 918.2-40-SKB-R-82	40	M6	12	24	20	82	8.5	10	21	31	0.2	5	15	104
GN.83116	GN 918.2-50-SKB-L-10	50	M8	16	28	24	10	10.5	12	24	36	0.2	5	19	58
GN.83117	GN 918.2-50-SKB-L-20	50	M8	16	28	24	20	10.5	12	24	36	0.2	5	19	60
GN.83118	GN 918.2-50-SKB-L-30	50	M8	16	28	24	30	10.5	12	24	36	0.2	5	19	64
GN.83119	GN 918.2-50-SKB-L-40	50	M8	16	28	24	40	10.5	12	24	36	0.2	5	19	68
GN.83120	GN 918.2-50-SKB-L-50	50	M8	16	28	24	50	10.5	12	24	36	0.2	5	19	72
GN.83121	GN 918.2-50-SKB-L-60	50	M8	16	28	24	60	10.5	12	24	36	0.2	5	19	75
GN.83122	GN 918.2-50-SKB-L-70	50	M8	16	28	24	70	10.5	12	24	36	0.2	5	19	80
GN.83123	GN 918.2-50-SKB-L-80	50	M8	16	28	24	80	10.5	12	24	36	0.2	5	19	83
GN.83124	GN 918.2-50-SKB-L-90	50	M8	16	28	24	90	10.5	12	24	36	0.2	5	19	87
GN.83125	GN 918.2-50-SKB-L-100	50	M8	16	28	24	100	10.5	12	24	36	0.2	5	19	91
GN.83136	GN 918.2-50-SKB-R-10	50	M8	16	28	24	10	10.5	12	24	36	0.2	5	19	58
GN.83137	GN 918.2-50-SKB-R-20	50	M8	16	28	24	20	10.5	12	24	36	0.2	5	19	60
GN.83138	GN 918.2-50-SKB-R-30	50	M8	16	28	24	30	10.5	12	24	36	0.2	5	19	64
GN.83139	GN 918.2-50-SKB-R-40	50	M8	16	28	24	40	10.5	12	24	36	0.2	5	19	68
GN.83140	GN 918.2-50-SKB-R-50	50	M8	16	28	24	50	10.5	12	24	36	0.2	5	19	72
GN.83141	GN 918.2-50-SKB-R-60	50	M8	16	28	24	60	10.5	12	24	36	0.2	5	19	75
GN.83142	GN 918.2-50-SKB-R-70	50	M8	16	28	24	70	10.5	12	24	36	0.2	5	19	80
GN.83143	GN 918.2-50-SKB-R-80	50	M8	16	28	24	80	10.5	12	24	36	0.2	5	19	83
GN.83144	GN 918.2-50-SKB-R-90	50	M8	16	28	24	90	10.5	12	24	36	0.2	5	19	87
GN.83145	GN 918.2-50-SKB-R-100	50	M8	16	28	24	100	10.5	12	24	36	0.2	5	19	91