

UNDERDEL OCH HUS

Höghållfast polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Svart underdel.

Hus i följande färger:

- **C1:** RAL 7021 gråsvart, blank yta.
- **C2:** RAL 2004 orange, blank yta.
- **C3:** RAL 7035 grå, blank yta.
- **C55:** RAL 5005 svart färg, blank yta.

Lock med perfekt förseglad packning och självgående skruvar typ UNI 6955 i AISI 304 rostfritt stål med TORX skalle® (registrerat varumärke av TEXTRON INC.) T06.

Bindningen mellan fotplattan och inneslutningshöljet med ett tätningsmedel med hög prestanda förhindrar inte bara damm och vätskor från att tränga in, utan förhindrar också att delarna lossnar under användning.

BUSSNING

AISI 304 rostfritt stål med Ø 20 mm H7 brotschat hål, montering på axeln med hjälp av låsskruv i AISI 304 rostfritt stål, invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85, som ingår i leveransen.

FÖNSTER

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer, övergjuten över höljet för en perfekt tätning. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska medel (undvik kontakt med alkohol under rengöring).

DISPLAY

- 6-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken.

Displayparametrar kan ändras och programmeras av operatören via lämpliga knappar:

- värden visas i mm, tum eller grader.
- visningsinstruktioner (absolut eller inkrementellt läge)
- läsningsorientering (höger eller motsatt).

TANGENTBORD

Polyestermembran. Resistent mot lösningsmedel, alkohol, syror, alkalier.

INTERN PACKNING

O-ring i NBR syntetiskt gummi, monterad mellan hus och bussning.

Måssingsbussning med dubbel O-ringstättning i NBR syntetiskt gummi inuti den bakre håligheten av underdelen (DD52R-E-SST-IP67).

BAKRE PACKNING


Expanderad polyeten, medföljer i leveransen.

STANDARDUTFÖRANDE

- **DD52R-E-SST-IP65:** helt förseglad indikator med skyddsklass IP 65, se EN 60529 tabell (på sidan A-19).
- **DD52R-E-SST-IP67:** helt förseglad indikator med IP 67 skyddsklass, se EN 60529 tabell (på sidan A-19) erhålls med hjälp av en måssingsbussning med dubbla tätningsringar inne i det bakre utrymmet på underdelen.

MONTERINGSANVISNINGAR


1. Borra ett Ø 6 mm hål med 10 mm djup på monteringsytan med ett 30 mm centrumavstånd från axeln för att passa det bakre styrtstiftet.
2. Montera indikatorn på axeln och se till att styrtstiftet passar i hålet.
3. Kläm fast bussningen på axeln genom att dra åt låsskruven med invändig sexkant och rundad ände, enligt UNI 5929-85.



ELESA Original design

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN (BESTÄLLS SEPARAT)



- **MDX-52:** lettrat vred i polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
- **RB52-SST:** reduktionshyslor i AISI 304 rostfritt stål.



RB52-SST

Kod	Benämning	dh7
CE.97941	RB52-12-SST-304	12
CE.97951	RB52-14-SST-304	14
CE.97956	RB52-15-SST-304	15
CE.97961	RB52-16-SST-304	16

- **BSA52-E:** underdel i pressgjuten zinklegering för axellåsning, epoxybeläggning, svart färg, matt yta. Ställbar låsspak GN 302 med handtag i zinktryckgods och spännelement i AISI 304 rostfritt stål. Ett Ø 6,1 mm hål för att passa ihop med stiftet i indikatorn. Handtaget kan placeras antingen till höger eller till vänster. Montering på maskinen med hjälp av två M4 cylindriska skruvar (ingår ej i leveransen).



BSA52-E

Kod	Benämning	dh7	⚖
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226

